



## Saeco Incanto Deluxe Kaffeevollautomat

- 6 Kaffeespezialitäten
- Integrierter hochwertiger Milchbehälter
- Edelstahl
- AquaClean



HD8921/01

Elegantes Design. Beeindruckende Kaffequalität.

Köstlicher Latte Macchiato auf Knopfdruck

Die Saeco Incanto setzt neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Die überarbeitete Front aus Edelstahl ist mit hochwertiger Technologie aus Italien ausgestattet und wurde für großartigen Kaffee entwickelt – jedes Mal. Endlich werden Ihre Kaffeeträume wahr.

### Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 6 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integriertem Milchbehälter
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

### Jeder Kaffee ein Meisterstück

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk
- Perfekter Milchschaum dank Latte Perfetto-Technologie
- Ikonisches Edelstahl-Design, auf Präzision geformt
- Heißer Kaffee ab der ersten Tasse dank schnell aufheizendem Boiler

### Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Mit AquaClean für bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach
- Für hohe Kapazitäten in einem kompakten Design entwickelt
- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

## Besonderheiten

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

### 6 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl von Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### AquaClean Filter



## AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch

gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

### Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, was Sie wann tun müssen.

### Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet Kaffeegenuss im Überfluss – mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Phantasie

freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

### Hohe Kapazität und kompaktes Design



Genießen Sie die Vorteile von mehr Platz und weniger Nachfüllen dank großem Bohnen-, Wasser- und Kaffeesatzbehälter im kompakten Design. Diese intelligente, vollautomatische Maschine bietet Ihnen dank des großen Wassertanks sowie den Bohnen- und Kaffeesatzbehälter maximalen Komfort und erstklassige Leistung.

### Integrierte Milchkaraffe



Genießen Sie super-cremige Cappuccinos und Latte Macchiatos bei perfekter Temperatur – auf unglaublich einfache Art und Weise. Gießen Sie einfach Milch in den Behälter, stecken Sie ihn in die Maschine, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Getränk. Egal ob Cappuccino oder Latte Macchiato, in nur wenigen Sekunden erhalten Sie Ihr Getränk – mit Milchauslauf ohne Spritzen bei idealer Temperatur.

# Daten

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierte Milchkaraffe
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display
- Art des Behälters: Hochwertiger Behälter

## Technische Daten

- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Farbe und Design: Edelstahl
- Kabellänge: > 100 cm
- Ursprungsland: Rumänien
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm
- Spannung: 230 V
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wassertank: Zugriff von oben
- Produktgewicht: 7,2 kg

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Temperatureinstellungen: 3
- Benutzerprofile: 1

## Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

## Diverses

- Kaffeespezialitäten: Cappuccino, Espresso, Espresso Lungo, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein