



Saeco Incanto Deluxe

- 6 dostępnych napojów
- Zintegrowany pojemnik na mleko
- Stal szlachetna
- 5-stopniowy, regulowany młynek



HD8921/09

Elegancki wygląd. Rewelacyjna jakość kawy.

Wyśmienite latte macchiato za dotknięciem przycisku

Ekspres do kawy Saeco Incanto to nowy standard w swojej klasie. Wyrafinowany panel przedni ze stali szlachetnej kryje w sobie wysokiej jakości włoską technologię opracowaną, aby za każdym razem parzyć wyśmienitą kawę. Twoje marzenia o kawie wreszcie się spełniają.

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie

- 20 tysięcy filiżanek najlepszej kawy dzięki trwałym młynkom ceramicznym
- Gorącą kawą w mgnieniu oka dzięki szybkiemu bojlerowi
- Pyszne, gorące cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem
- Znajdź idealny smak kawy dzięki 5 ustawieniom młynka

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania

- Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
- Doskonale dopasowany, charakterystyczny przód ze stali szlachetnej
- Łatwa konserwacja dzięki automatycznemu cyklowi czyszczenia
- Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu

- Wiele różnych napojów kawowych za jednym dotknięciem przycisku
- Kawa bezkofeinowa o równie dobrym smaku dzięki funkcji proszku
- Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



6 dostępnych napojów Zintegrowany pojemnik na mleko, Stal szlachetna, 5-stopniowy, regulowany młynek

Zalety

Ceramiczne młynki



Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

Szybki bojler



Gdy liczy się każda sekunda, dzięki bojlerowi możesz zaparzyć doskonale espresso i cappuccino bez konieczności czekania. Sekret tkwi w obudowie z lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która może szybko osiągnąć wysoką temperaturę.

Napoje kawowe za jednym dotknięciem



Dostępnych jest wiele różnych opcji, które mogą spełnić Twoje kawowe pragnienia — od espresso po latte macchiato. Bez względu na to, czy jest to pierwsza rzecz z rana czy kawa na deser, na wyciągnięcie ręki masz do wyboru smak na każdą porę dnia.

Filtr AquaClean



Opatentowana innowacja firmy Saeco — filtr wody AquaClean — pozwala w optymalny sposób wykorzystać w pełni automatyczny ekspres do kawy. Zmieniając filtr na życzenie urządzenia, nie musisz usuwać kamienia z automatycznego ekspresu do kawy do momentu zaparzenia do 5000 filiżanek*. Przez cały ten czas kawa parzona jest z wykorzystaniem czystej i wolnej od zanieczyszczeń wody. Dodatkową korzyścią

jest to, że po zainstalowaniu filtra AquaClean w ekspresie do kawy Saeco automatycznie zostaje wyłączone przypomnienie o konieczności usunięcia kamienia.

Funkcja kawy mielonej



Czasami miło jest wypić intensywną, przepyszną kawę bez kofeiny. Dzięki funkcji kawy mielonej możesz pić bezkofeinową kawę, kiedy tylko masz ochotę.

Przód ze stali szlachetnej



Każdy najmniejszy szczegół tego ekspresu został zaprojektowany i wykonany z myślą o najwyższej jakości. Panel przedni z czystej stali szlachetnej, czytelny wyświetlacz i przyjemne w dotyku przyciski stanowią doskonałą harmonię elegancji, intuicyjności i włoskiego kunsztu. Ekspres Saeco Incanto będzie przez wiele lat ozdoba każdej nowoczesnej lub tradycyjnej kuchni.

6 dostępnych napojów Zintegrowany pojemnik na mleko, Stal szlachetna, 5-stopniowy, regulowany młynek

Dane techniczne

Akcesoria

- W zestawie: Filtr wody

Wykończenie

- Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
- Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
- Materiał dziobka: Plastik
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Informacje ogólne

- Ustawienia mocy kawy: 5
- Przeznaczone dla modeli: Całe ziarna kawy, kawa mielona
- Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości parzonej kawy, Regulacja temperatury
- Ustawienia młynka: 5
- Ustawienia temperatury: 3
- Typ pojemnika: Pojemnik wysokiej jakości (premium)
- Typ wyświetlacza: LCD
- Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca woda
- System spieniania mleka: Zintegrowany pojemnik na mleko, Szybkie czyszczenie obiegu mleka
- Interfejs użytkownika: Podstawowy rodzaj wyświetlacza

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1850 W

Dane techniczne

- Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 (café lungo) s
- Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
- Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
- Częstotliwość: 50 Hz
- Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
- Napięcie: 230 V
- Bojlery wody: 1
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
- Kolor i wykończenie: Czarny, Stal szlachetna
- Długość przewodu: 100 cm
- Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Europie, Rumunia
- Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm
- Zgodność filtra: AquaClean
- Zbiornik wody: Dostęp od góry urządzenia
- Waga produktu: 7,2 kg
- Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu urządzenia

Waga i wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 7,2 kg

Data wydania 2019-04-02 © 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: 6.0.1 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

EAN: 08 71010 37889 04 www.philips.com

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy,
płukania i czyszczenia.