



Saeco PicoBaristo "Super-automatic" espresso automāts

- 11 dzērieni
- Iebūvēta Premium piena karafe
- Titāna krāsa
- AquaClean

HD8926/29



Liela daudzveidība no kompaktas ierīces

Baudiet līdz 5000 tasītēm* kafijas, neraizējoties par atkalķošanu

PicoBaristo ir kompakta ierīce, kas lutina kafijas cienītājus ar daudzveidību. Izmantojot lietotāja interfeisu, varat izvēlēties no plaša dzērienu klāsta, tikai nospiežot pogu. Turklāt ar AquaClean filtru varat baudīt līdz 5000 tasītēm* bez atkalķošanas

Vēlamā kafija katram brīdim

- Pagatavojiet 11 dzērienus ar pirksta pieskārienu
- Piena karafe kapučīno un Latte Macchiato pagatavošanai ar vienu pieskārienu
- Regulējiet daudzumu, 5 aromāta stipruma un 10 dzirnaviņu iestatījumus
- Iestatiet un saglabājat savu individuālo lietotāja profilu

Vienmēr perfekti pagatavota kafija

- 20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām
- Perfektas piena putas ar Latte Perfetto tehnoloģiju
- Karsta kafija jau no pirmās tasītes, pateicoties ātrās sildīšanas boileram
- Premium titāna apdare, precīza forma

Precīzi un intuitīvi reaģē uz vadības komandām

- Ar AquaClean līdz 5000* tasiņu pagatavošanai bez atkalķošanas
- Pēc katras lietošanas iztīriet piena paliekas ar piena sist. tīrīšanas funkciju
- Paplašinātas ierīces vadības iespējas ar uzlaboto displeju
- Radīts maksimālai ietilpībai kompaktā izpildījumā

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Izceltie produkti

100% keramiskas dzirnaviņas



Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

11 dzērieni

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Uzlabots displejs



Uzlabotajā displejā ir redzama visa nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas

automāta darbināšanai un labākajai veiktspējai. Ikonu un teksta kombinācija norāda visas pielāgošanas opcijas un svarīgus apkopes darbus.

AquaClean filtrs



AquaClean

AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkalīžošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.

Automātiska skalošana un atkalīžošanas vadība



Šī espresso kafijas automāta kafijas kontūra skalošana ar ūdeni notiek automātiski, iedarbinot vai izslēdzot ierīci, tāpēc katra tasīte kafijas garšo lieliski un svaigi. Regulāra atkalīžošana pagarina espresso kafijas automāta darbmužu. Šis kafijas automāts parādīs attiecīgu

paziņojumu, kad būs nepieciešama atkalīžošana. Ekrāna ziņojumos būs redzami norādījumi, kas un kad jāpievieno.

Pielāgojiet savu kafiju



Šis Super-Automatic kafijas automāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus dzērienus!

Liela ietilpība un kompakta konstrukcija



Īpaši kompaktā konstrukcija aizņem maz vietas, un lielas ietilpības kafijas pupiņu, ūdens un atkritumu tvertnes ļauj jums ilgāk lietot ierīci bez tvertņu uzpildīšanas. Šī viedā, īpaši automātiskā ierīce ar lielas ietilpības ūdens tvertni, kafijas pupiņu un atkritumu tvertni nodrošina jums maksimālas ērtības un augstākā līmeņa veiktspēju.

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

- Karafes tips: Premium karafe
- Piena apstrādes risinājums: leibūvēta piena karafe
- Lietotāja interfeiss: Uzlabots displejs

Tehniskā specifikācija

- Piena karafes tilpums: 0,5 l
- Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 15 tases
- Ūdens tvertnes ietilpība: 1,8 l
- Frekvence: 50 Hz
- Maks. tašītes augstums: 163 mm
- Spriegums: 230 V
- Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 250 g
- Krāsa un apdare: Sudrabkrāsa
- Vada garums: >100 cm
- Filtru saderība: AquaClean
- Produkta izmēri: 221 x 340 x 430 mm
- Atkritumu konteiners: Piekļuve no priekšpuses
- Ūdens tvertne: Piekļuve no augšas
- Izcelsmes valsts: Rumānija

Pielāgošana

- Aromāta stipruma iestatījumi: 5
- Kafijas un piena daudzums: Regulējams

- Dzirnaviņu iestatījumi: 10
- Pirmsuzliešanas aromāta kontrole: Nē
- Temperatūras iestatījumi: 3
- Lietotāju profili: 1

Citas funkcijas

- Automātiska skalošana un atkalīķošanas vadība
- Gusto perfetto
- Strāvas slēdža poga ON / OFF (iesl./izsl.)
- Ātras sildīšanas boilers
- Noņemams uzliešanas mezgls

Daudzveidība

- Dzērieni: Baby Cappuccino, Caffè Crema, Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso Lungo, Flat White, Karsts ūdens, Piena putas, Ristretto
- Kafijas pulvera opcija
- Dubultā tašīte
- Piens, dubultā tašīte: Nē

Dizains

- Krāsa: Titāna