



### Saeco PicoBaristo Kaffeevollautomat

- 11 Kaffeespezialitäten
- Integrierter hochwertiger Milchbehälter
- Edelstahl
- AquaClean



HD8927/01

Die größte Auswahl mit einer kompakten Maschine

Genießen Sie bis zu 5.000 Tassen\* Kaffee ohne zu entkalken

PicoBaristo ist eine kompakte Maschine, die Kaffeeliebhaber mit einer vielfältigen Kaffeeauswahl verwöhnt. Über die Benutzeroberfläche können Sie auf Knopfdruck aus einer großen Auswahl von Kaffeespezialitäten wählen. Und dank AquaClean Filter genießen Sie bis zu 5.000 Tassen\* ohne zu entkalken.

#### Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 11 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integriertem Milchbehälter
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 10 Mahlgradeinstellungen
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

#### Jeder Kaffee ein Meisterwerk

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Perfekter Milchschaum dank Latte Perfetto-Technologie
- Ikonisches Edelstahl-Design, auf Präzision geformt
- Heißer Kaffee ab der ersten Tasse dank des Thermoblocks

#### Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Mit AquaClean für bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach
- Verbesserte Bedienung der Maschine über das Hochleistungs-Display

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Besonderheiten

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

### 11 Kaffeespezialitäten

Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### Hochleistungs-Display



Das Hochleistungs-Display zeigt Ihnen alle relevanten Informationen zur einfachen Interaktion mit Ihrer Maschine und optimalen Leistung. Die Kombination aus Symbolen und

Text unterstützt Sie bei allen Möglichkeiten der Anpassung und wichtigen Wartungsarbeiten.

### AquaClean Wasserfilter



## AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

### Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden


muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, was Sie wann tun müssen.

### Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet unendlichen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

### Hohe Kapazität und kompaktes Design



Genießen Sie die Vorteile von mehr Platz und weniger häufigem Nachfüllen dank großem Bohnen-, Wasser- und Kaffeesatzbehälter im kompakten Design. Diese intelligente, vollautomatische Maschine bietet Ihnen dank des großen Wassertanks, Bohnen- und Kaffeesatzbehälters maximalen Komfort und erstklassige Leistung.

# Daten

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 10
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Temperatureinstellungen: 3
- Benutzerprofile: 1

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierte Milchkaraffe, Schnelle Reinigung des Milchbehälters
- Benutzeroberfläche: Erweitertes Display
- Art des Behälters: Hochwertiger Behälter

## Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

## Technische Daten

- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l

- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Farbe und Design: Edelstahl
- Kabellänge: > 100 cm
- Ursprungsland: Rumänien
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 163 mm
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm
- Spannung: 230 V
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wassertank: Zugriff von oben
- Produktgewicht: 7,2 kg

## Diverses

- Getränke: Warme aufgeschäumte Milch, Caffè Crema, Cappuccino, Espresso, Doppelter Espresso, Espresso Lungo, Flat White, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum, Ristretto
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein