



세코 PicoBaristo
전자동 에스프레소
머신

- 11 가지 음료
- 일체형 프리미엄 우유통
- 스테인리스 스틸
- 10 단계로 조절 가능한 그라인더



HD8927/06

다양한 종류의 커피를 만들 수 있는 컴팩트한 기계
석회질 제거를 하지 않고 5,000 컵의 커피 추출 가능

PicoBaristo 는 커피를 사랑하는 분들이 다양한 커피를 마음껏 즐기실 수 있도록 해주는 컴팩트한 프리미엄 머신입니다. 사용자 인터페이스를 통해 다양한 종류의 커피를 원터치로 선택해 보세요. AquaClean 필터가 있어, 석회질을 제거하지 않고도 5,000 컵까지 추출할 수 있습니다.

완벽한 커피를 위한 첨단 기술

- 원터치로 완성하는 감미로운 카푸치노와 라떼
- 최고의 커피 20,000 잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더
- 고속 히팅 시스템으로 기다림 없이 즐길 수 있는 뜨거운 커피 한 잔

취향에 딱 맞는 다양한 커피

- 에스프레소에서 라떼 마끼아또까지 다양한 스페셜티 커피
- 개인의 취향을 기억하는 농도 선택 기능
- 커피의 풍미를 섬세하게 조절할 수 있는 10 단계 그라인더 설정


자연스레 경험할 수 있는 편안함

- 석회질 제거 없이 최대 5000 컵*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터
- 빠른 세척 기능으로 사용할 때마다 세척할 수 있는 우유통
- 상징적인 스테인리스 스틸 전면, 정밀한 디자인
- 촉각을 이용한 백라이트 디스플레이와 매끄러운 탐색 기능

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



주요 제품

아쿠아 클린 필터



AquaClean

특히 받은 세코의 새로운 혁신, 아쿠아 클린 필터로 전자동 에스프레소 머신의 성능을 마음껏 활용해 보세요. 머신에서 필요로 할 때 필터를 갈아주면 석회질 제거 없이도 깨끗하게 정수된 물로 최대 5000 컵* 까지 추출할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 아쿠아 클린 필터가 사용 중인 세코 에스프레소 머신에 설치되고 나면 석회질 제거 알림이 자동으로 비활성화됩니다.

고속 히팅 시스템



고속 히팅 시스템을 사용하면 시간에 쫓길 때라도 기다릴 필요 없이 완벽한 온도의 에스프레소와 카푸치노를 바로 추출할 수 있습니다. 그 비결은 빠른 속도로 달궈지는 가벼운 알루미늄과 스테인레스 본체에 숨어 있습니다.

나만의 커피 만들기



5 단계 설정 중 가장 적합한 농도를 선택 가능하며 메모 기능을 이용하여 원하는 양은 물론 원하는 온도와 함께 간단히 저장할 수 있습니다. 이렇게 정보를 저장한 후에는 언제든지 취향에 정확히 맞는 커피가 추출됩니다. 나만의 바리스타를 둔 것처럼, 원하는 설정을 다시 생각해 내지 않아도 됩니다.

100% 세라믹 그라인더



당사의 그라인더는 첨단 기술 세라믹으로 만들어져 매우 견고하고 정밀합니다. 신선한 원두를 부드럽게 갈아주며 과열의 위험이 없습니다. 원두에서 최고의 풍미와 향을 추출해 최소 20,000 잔의 뛰어난 커피 맛을 선사해 드립니다.

10 단계 설정으로 조절 가능한 그라인더



분쇄 성능 면에서 이 머신은 언제나 만족스러운 결과를 선사합니다. 다양한 커피 블렌드의 풍부한 맛을 고스란히 느끼기 위해서는 원두를 제각기 다른 굵기로 분쇄해야 합니다. 이 머신의 그라인더 굵기 설정이 10 단계로 나누어져 있는 것도 바로 이러한 이유에서입니다. 진한 에스프레소 추출에 사용되는 가장 고운 굵기에서부터 가벼운 향의 커피 추출에 사용되는 가장 굵은 굵기에 이르기까지 다양한 단계로 분쇄해 보세요.

원터치로 즐기는 카푸치노와 라떼



만들어 내는 모든 커피 위에 미각을 자극하는 부드러운 우유통을 얹어낼 수 있습니다. 우유통에서 두 차례 거품을 낸 우유를 커피 잔에 부으면 적당한 온도로 부드러운 층이 만들어집니다. 우유통은 또한 냉장고에 간편하게 보관할 수 있으며 매우 위생적입니다.

사양

액세서리

- 포함됨: 계량 스푼, 물 경도 검사지, 청소용 브러시, 정수 필터

디자인

- 색상: 블랙, 스테인리스 스틸

마감

- 보일러 재질: 스테인리스 스틸 (INOX)
- 물받이 재질: 스테인리스 스틸
- 본체 재질: 스테인리스 스틸 전면
- 물 탱크 재질: 플라스틱

원산지

- 원산지: 유럽

일반 사양

- 커피 농도 설정: 5
- 동시 추출 가능한 잔 수: 2 개
- 음료마다 다른 설정: 커피 농도 조절 가능, 조절 가능한 커피 추출량, 온도 조절 기능, 컵 용량 메모 기능
- 쉬운 세척 및 유지관리: 자동 석회질 제거 과정, 자동 행굼 과정, 석회질 제거 표시등, 자동 우유통 세척, 식기세척기 사용가능 부품, 분리형 커피 추출 그룹, 아쿠아 클린 필터 호환 가능
- 쉬운 사용 및 편리함: 분리형 추출구, 디스플레이, 분리형 물받이, 분리형 물 탱크, 자동 전원 차단
- 분쇄 굵기 설정: 10
- 원터치 메뉴 수: 11

- 특수 기능: 세라믹 그라인더, 뜨거운 물 옵션, 일체형 우유통, 분쇄 커피 옵션, 추출 전 처리
- 온도 설정 가능: 3
- 우유통 종류: 프리미엄 우유통
- 디스플레이 유형: LCD
- 완벽한 우유 거품: 일체형 우유통

서비스

- 2년 무상 보증: 가능*

지속 가능성

- 에너지 라벨: A 등급
- 에너지 절약 추출: 1850 W

기술 사양

- 추출 시간 (1 잔): 45(에스프레소) ~ 100(롱커피) 초
- 원두 컨테이너 용량: 250 gr
- 우유통 용량: 0.5 L
- 짜꺼기 용기 용량: 15 개
- 물 탱크 용량: 1.8 L
- 코드 길이: 1.2 m
- 진동수: 50 Hz
- 최대 컵 높이: 78 ~ 164 mm
- 펌프 압력: 15 바
- 전압: 230 V
- 보일러: 1 개

크기 및 무게

- 제품 규격 (WxDxH): 215 x 429 x 330 mm
- 중량: 7.2 kg