



**Saeco PicoBaristo  
全自动浓缩咖啡机**

- 11 种饮品
- 集成式优质储奶容器
- 不锈钢
- 10 档可调节研磨器



HD8927/07

## 小巧咖啡机，口味多样

无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡

PicoBaristo 是一款高档的紧凑型咖啡机，它制作的咖啡口味多样，为咖啡爱好者带来万般娇纵享受。通过用户界面，只需轻轻一触，即可从各种口味中选择自己的喜爱。通过水清洁过滤器，您无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡\*

### 专为臻咖啡而设计的先进技术

- 一键制作美味的热卡布奇诺、拿铁玛琪朵
- 利用陶瓷研磨器提取理想风味
- 利用快速加热器立即享受热气腾腾的咖啡

### 针对您的口味而定制的各种咖啡

- 从浓缩咖啡到拿铁玛琪朵，多种特色咖啡任您选择
- 浓度选择功能可以记忆您偏好的咖啡浓度
- 利用 10 档研磨设置调出浓淡不一的咖啡

### 饮用体验惬意无比

- 利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯咖啡无需除垢
- 每次使用后利用快速清洁功能清洁储奶器
- 标志性的不锈钢正面，造型精良
- 可触背光显示屏和无缝导航

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

## 产品亮点

### AquaClean 滤网



## AquaClean

Saeco 的创新 AquaClean 滤水器，可确保您充分地利用全自动咖啡机。只需按机器要求调整滤网，即可冲煮高达 5000 杯咖啡无需除垢，同时享用干净的纯净水。还有一项贴心功能：AquaClean 装入您喜爱的 Saeco 浓缩咖啡机后，除垢提示功能会自动禁用。

### 快速加热器



赶时间时，您无需等待即可冲煮香醇的浓缩咖啡和卡布奇诺，这要归功于快速加热器。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。

### 定制您的咖啡



在 5 种不同设置中选好理想的浓度后，再选择醇度和温度。您可以利用记忆功能轻

松保存所需的咖啡醇度。此后未来的每一杯咖啡都将根据您的味觉喜好来定制。您再也不需要提醒聪明的咖啡机，不像当地的咖啡吧员。

### 陶瓷研磨器



坚固耐用的陶瓷研磨器保证您能在今后多年纵享纯粹的咖啡时光。陶瓷材料有理想的研磨的功能，它让水流平稳注入，提取出纯粹的咖啡豆精华。与其他“一般的研磨器”不同，陶瓷材料可防止咖啡过热和出现烧焦的口感。

### 10 档可调节研磨器



谈到研磨细度，本咖啡机总能令您满意。不同的混合咖啡要求不同的颗粒度，才能让咖啡的风味充分展现。本咖啡机的研磨颗粒度有 10 档可调设置——从精细研磨而成的口感醇厚的浓缩咖啡，到粗糙研磨而成的淡咖啡，口味不一而足。

### 一键制作卡布奇诺和拿铁咖啡



您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层，吸引着您的味蕾。用储奶器打两次奶泡，然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内，十分卫生。

### 一键制作特色咖啡



从浓缩咖啡到拿铁玛琪朵，各式各样的咖啡等您来享用，满足您对咖啡的渴求。不管是早上起来马上享用，或是晚饭后享用，动动指尖全天皆能享用美味。

### 一键快速清洁储奶器



一键快速清洁储奶器功能，每次使用之后，轻按一下按钮即可冲洗储奶器。

# 规格

## 附件

- 随附: 量勺, 水硬度测试条, 清洁刷, 滤水器

## 设计

- 颜色: 黑色, 不锈钢

## 表面处理

- 材料 加热器: 不锈钢
- 滴水盘材料: 不锈钢
- 机身材料: 不锈钢正面
- 水箱材料: 塑料

## 原产地

- 原产地: 欧洲

## 普通参数

- 咖啡浓度设置: 5
- 同时冲煮多杯: 2
- 自定义每杯饮料: 可调节的咖啡浓度, 可调杯量, 可调节温度, 杯量记忆功能
- 易于清洁和维护: 自动除垢周期, 自动冲洗周期, 除垢指示灯, 自动清洁储奶容器, 所有部件均可用洗碗机清洗, 可分离式烹煮套件, 兼容 AquaClean 滤网
- 舒适易用: 可分离式壶口, 显示屏, 可分离式滴水盘, 可分离式水箱, 自动关熄功能
- 研磨器设置: 10
- 一键制作多种口味咖啡: 11
- 特殊功能: 陶瓷研磨器, 热水选项, 集成式储奶容器, 研磨咖啡选项, 预冲煮

- 温度设置: 3
- 储奶容器类型: 优质的储奶容器
- 显示屏类型: 液晶
- 牛奶溶液: 集成式储奶容器

## 服务

- 2 年保修

## 可持续发展

- 能源标签: A 级
- 冲煮功耗: 1850 瓦

## 技术规格

- 冲煮时间 1 杯: 45 (浓缩咖啡) 至 100 (淡咖啡) 秒
- 咖啡豆容器容量: 250 克
- 储奶容器容量: 0.5 升
- 废弃物容器容量: 15 份
- 水箱容量: 1.8 升
- 电线长度: 1.2 米
- 频率: 50 赫兹
- 最大杯高度: 78 - 164 毫米
- 泵压: 15 巴
- 电压: 220 伏 -240 伏
- 热水器: 1

## 重量和尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 215 x 429 x 330 毫米
- 产品重量: 7.2 千克