

PHILIPS

Saeco

Machine espresso
Super Automatique

Royal

7 spécialités de café possibles

Mousseur à lait automatique

Argent

Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8930/01



Performances parfaites, tasse après tasse Avec des réservoirs de grande capacité

La nouvelle machine espresso Royal de Saeco est un classique réinventé. De son modèle, elle a conservé les performances irréprochables et les vastes réservoirs pour les grains, l'eau et la mouture.

Le confort au cœur de l'expérience

- Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

Une variété de cafés personnalisés

- Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Une mousse veloutée à la pression d'un bouton avec le mousseur à lait automatique

Caractéristiques

Développement durable

Consommation d'énergie – pendant la préparation: 1 400 W

Caractéristiques générales

Tasses à la fois: 2

Idéal pour: Café en grains, café moulu

Une seule pression: 4

Réglages d'intensité du café: 3

Réglages de température: 3

Réglages du broyeur: 5

Type d'affichage: LCD

Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Pré-infusion, Option Eau chaude, Mousseur à lait automatique

Personnalisation de la boisson: Intensité du café réglable, Température réglable, Volume de tasse réglable

Confort et facilité d'utilisation: Chauffe-tasses, Afficheur, Bec verseur ajustable, Repose-tasses amovible, Mise en veille automatique, Arrêt automatique

Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Groupe café amovible, Nettoyage à la vapeur, Cycle de rinçage automatique

Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato

Finition

Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)

Matériau du bac d'égouttement: Acier

inoxydable

Matériau du corps de l'appareil: Inox et plastique

Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Entretien

Deux ans de garantie

Spécificités techniques

Pression de la pompe: 15 bar

Capacité du bac à grains: 350 g

Capacité du bac à marcs: 20 marcs de café

Hauteur de tasse max.: 100 millimètre

Temps de préparation 1 tasse: de 45 (espresso) à 100 (café long) s.

Chaudières: 2

Longueur du cordon: 0,8 m

Capacité du réservoir d'eau: 2,2 l

Fréquence: 50 Hz

Tension: 230 volt

Poids et dimensions

Poids du produit: 15 kg

Dimensions du produit (L x P x H):

336 x 380 x 450 millimètre

Design


Couleur: Argent

Pays d'origine

Fabriqué en: Italie

Points forts

Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son premier groupe café, il y a de cela 30 ans.

Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

Fonction mémo



Une fois que vous avez trouvé l'intensité qui vous convient parmi les 5 réglages proposés, vous pouvez l'enregistrer facilement au moyen de la fonction mémo, tout comme la longueur et la température. Dès lors, chaque tasse sera exactement à votre goût. Contrairement à votre barista, sa mémoire est infaillible.

Mousseur à lait automatique



Le mousseur à lait automatique est idéal pour couronner votre café de mousse à la simple pression d'un bouton. Il ne lui faut que quelques secondes pour recouvrir votre café d'une couche de mousse de lait veloutée, à la texture on ne peut plus fine. Le nec plus ultra pour tous les amateurs de cappuccinos.

