

PHILIPS

Saeco

Kaffeevollautomat

Syntia

Xelsis

Focus



HD8942/12



Genießen Sie Ihre Lieblingskaffeespezialität.

Bis zu 9 individuell anpassbare Kaffeespezialitäten

Mit der Xelsis kann jedes Familienmitglied seinen ganz persönlichen Lieblingskaffee genießen. Bis zu 9 verschiedene Kaffeespezialitäten können individuell eingestellt werden.

Verschiedene Kaffeevarianten

- Bis zu 9 individuell anpassbare Kaffeespezialitäten
- Perfekter Milchschaum dank des integrierten Milchbehälters

Individuelle Einstellung, von der Bohne bis zum Kaffee

- Intensivieren Sie Crema und Stärke Ihres Kaffees
- Patentierte intelligente Milchschaumanpassung
- Umfassende, personalisierte Einstellungen von der Bohne bis zum Kaffee

Einfache Bedienung

- Direkte Getränkeauswahl
- Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch

Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung
- Zugriff auf herausnehmbare Brühgruppe über die Vorderseite

Besonderheiten

Intensivere Crema und Stärke



Diese Saeco verfügt über unsere patentierte Funktion "Crema and Body Boost" zur Intensivierung von Crema und Stärke. Dieses Wählrad, praktisch platziert am Auslauf Ihrer Maschine, ermöglicht Ihnen eine stufenlose Einstellung des Gegendrucks, der Stärke und Crema Ihres Espressos verändert. Probieren Sie es selbst, und finden Sie Ihren Lieblingsgeschmack.

Milchschaumanpassung



Nur ein Saeco Kaffeevollautomat bietet Ihnen ein intelligentes System für die Milchschaumkonsistenz. Wählen Sie einfach im Getränkemenü die gewünschte Milchschaumstufe aus.

Direkte Getränkeauswahl



Ganz gleich, ob Sie einen Cappuccino oder einen Espresso trinken möchten, mit der direkten Getränkeauswahl können Sie Ihren persönlichen Lieblingskaffee auf Knopfdruck genießen.

Automatisches Reinigen und Entkalken



Saeco entwickelte diesen Kaffeevollautomat für eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse führte. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet nicht nur, wenn sie entkalkt werden muss, sondern der Entkalkungsvorgang startet bei Ihrer Maschine automatisch und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, wenn Sie eingreifen müssen. Entkalken war noch nie so einfach!

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und Philips Saeco hat die Reinigung der Brühgruppe so einfach wie möglich gestaltet: Diese Reinigung ist mit einer Saeco Maschine so bequem wie nie zuvor: Einfach herausnehmen, abspülen und wieder einsetzen – fertig.

Umfassende, personalisierte Einstellungen



Alles nach Ihrem Geschmack: Wählen Sie Ihre Lieblingskaffeesorte aus und stellen Sie Tassenfüllmenge, Kaffeeintensität,

Brühtemperatur, Crema- und Espressostruktur so ein, wie sie perfekt Ihrem Geschmack entsprechen.

Ergonomisches Design



Saeco ist ein Synonym für Komfort: So kann für das Nachfüllen von Bohnen und Wasser und das Leeren des Kaffeesatzbehälters oder der Abtropfschale leicht auf alle Kammern des Kaffeevollautomaten zugegriffen werden.

9 individuelle Kaffeespezialitäten

Mit der Saeco Xelsis steht Ihnen von Espresso bis Latte Macchiato eine breite Auswahl an Getränken zur Verfügung. Sie können jede Kaffeespezialität individuell anpassen, indem Sie sowohl die Einstellungen für den Kaffee als auch für die Milch Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

Integrierter Milchbehälter



Genießen Sie Ihre Milchspezialitäten mit dem automatisierten Milchbehälter mit automatischer Reinigung. Gießen Sie einfach Milch in den Behälter, stecken Sie ihn in die Maschine, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Kaffeegetränk. Ob Latte Macchiato, Cappuccino oder Café Latte, Ihr Getränk ist in wenigen Sekunden fertig. Der Milchbehälter Ihrer Saeco Espressomaschine wird praktischerweise mit der automatischen Reinigungsfunktion geliefert. Dies bedeutet, dass zwei automatische Dampfreinigungskreisläufe die Schläuche Ihres Milchbehälters für einen jederzeit frischen Milchgeschmack nach jedem Gebrauch reinigen.

Daten

Technische Daten

Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)

Anzahl der Durchlauferhitzer: 2

Durchlauferhitzer (Sofortdampffunktion)

Wasserdruck in Pumpe: 15 Bar (perfekter Espresso)

Unterstützte Kaffeearten: Gemahlener Kaffee, Ganze Kaffeebohnen

Ursprungsland: Made in Italy, In Italien entwickelt

Herausnehmbare Brühgruppe

Leistung: 1500 W

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Kabellänge: 80 cm

Nachhaltigkeit

Option für automatischen Standby-Modus

Perfekter Espresso

Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen, SBS: Crema-Einstellungen, Tassenwärmer

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Verschiedene Getränke

Milchvariationen:

Schaumkonsistenzanpassung, Integrierte automatische Milchfunktion, Auswahlfunktion für Milchmenge, Entnehmbarer Milchbehälter

Einfache Bedienung

Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs, Automatisches Ausspülen des Milchkreislaufs, Entkalkungskreislauf

Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf,

System für gemahlene Kaffee, Abstellfläche für Tassen, Zugriff auf alle Funktionen über die Vorderseite, Sofortdampffunktion (zwei Durchlauferhitzer), Herausnehmbare Brühgruppe, Abnehmbarer Wasserbehälter

Gewicht und Abmessungen

Maximale Tassenhöhe: 150 mm

Produktgewicht: 13,9 kg

Produktabmessungen (L x T x H): 280 x 370 x 420 mm

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 350 g

Fassungsvermögen Abfallbehälter:

14 Portionen

Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,5 l

Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,6 l

