

PHILIPS

Saeco

Kaffeevollautomat

Xelsis

Integr. Milchaufschäumer +
Milchkanne

Schwarzer Edelstahl



HD8943/11



Für jeden Benutzer der perfekte Kaffee mit Milchkanne mit voll automatisierter doppelter Reinigungsfunktion

Mit der Saeco Xelsis Kaffeemaschine kann jedes Familienmitglied seinen Lieblingskaffee genießen. Dank der einzigartigen Benutzer-Funktion können bis zu 6 individuelle Benutzerprofile erstellt und für jedes Profil bis zu 9 Getränke personalisiert werden.

Authentischer italienischer Kaffee Genuss

- Perfekter Milchschaum dank des integrierten Milchbehälters
- Milchspezialitäten ohne Wartezeit dank eines doppelten Durchlauferhitzers
- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Personalisieren und speichern Sie Ihre Kaffeegetränke individuell mit 6 Benutzerprofilen
- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk
- Intensivieren Sie Crema und Stärke Ihres Kaffees

Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung
- Hygienische Milchaufschäumung dank automatisierter doppelter Reinigungsfunktion
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe

Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espressomaschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

Verstellbares Mahlwerk mit 8 Einstellungen



Verschiedene Kaffeemischungen erfordern Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Espressomaschine kann in 8 verstellbaren Mahleinstellungen festgelegt werden, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.


6 Benutzerprofile



Diese Saeco Espressomaschine wird mit 6 anpassbaren Profilen geliefert, die Ihre persönlichen Vorlieben für verschiedene

Kaffeegetränke speichern. So erhalten Sie ganz einfach eine perfekt auf Ihren Geschmack zugeschnittene Tasse Kaffee, obwohl Sie nicht als Einziger die Maschine benutzen.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.

Milchbehälter mit automatisierter doppelter Reinigungsfunktion



Diese Saeco Espressomaschine wird mit einer vollautomatischen doppelten Reinigungsfunktion für ihren Milchbehälter geliefert. Die doppelte Reinigungsfunktion verwendet zwei unabhängige Dampfzyklen, um Ihren Milchbehälter nach der Zubereitung jedes Kaffeegetränks schnell zu spülen, damit Sie jederzeit ein frisches Milchgetränk erhalten. Hygienische Milchaufschäumung war noch nie so einfach.

Automatisches Reinigen und Entkalken



Saeco entwickelte diesen Kaffeevollautomat für eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse führte. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet nicht nur, wenn sie entkalkt werden muss, sondern der Entkalkungsvorgang startet bei Ihrer Maschine automatisch und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, wenn Sie eingreifen müssen. Entkalken war noch nie so einfach!

Professioneller doppelter Durchlauferhitzer



Mit zwei getrennten Heizsystemen für den idealen Kaffee einerseits und optimale Milchschaumtemperaturen andererseits garantiert dieser Saeco Kaffeevollautomat jederzeit professionelle Leistung und Geschwindigkeit. Sie können so viele Latte Macchiatos und Cappuccinos zubereiten, wie Sie wünschen, einen nach dem anderen, und jeder ist genauso gut wie der vorherige, ganz ohne Wartezeit.

Daten

Technische Daten

Anzahl der Durchlauferhitzer: 2

Durchlauferhitzer (Sofortdampffunktion)

Unterstützte Kaffeearten: Gemahlener Kaffee,
Ganze Kaffeebohnen

Perfekter Espresso

Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen, SBS: Crema-Einstellungen, Tassenwärmer

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Verschiedene Getränke

Milchvariationen:

Schaumkonsistenzanpassung, Integrierte automatische Milchfunktion, Kompatibel mit

Milk Island, Auswahlfunktion für Milchmenge, Pannarello: Milchschaum, Entnehmbarer Milchbehälter

Einfache Bedienung

Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs, Automatisches Ausspülen des Milchkreislaufs, Entkalkungskreislauf

Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Separater Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen, Abstellfläche für Tassen, Zugriff auf alle Funktionen über die Vorderseite, Sofortdampffunktion (zwei Durchlauferhitzer), Schnelldampf, Herausnehmbare Brühgruppe, Abnehmbarer Wassertank

Energiesparend

Energiesparend: Auswählbarer Eco-Modus

Technische Daten

Durchlauferhitzer: Edelstahl

Frequenz: 50 Hz

Leistung: 1500 W

Spannung: 230 V

Pumpendruck: 15 Bar

Gewicht und Abmessungen

Maximale Tassenhöhe: 150 mm

Produktabmessungen (L x T x H):

280 x 370 x 420 mm

Gewicht: 15,8 kg

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 350 g

Fassungsvermögen Abfallbehälter:

14 Portionen

Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,5 L

Fassungsvermögen des Wasserbehälters:

1,6 L

