

PHILIPS

Saeco

全自动浓缩咖啡机

Xelsis

集成式牛奶壶和奶泡器

不锈钢



HD8944/07



多种饮品选择，多个用户享用

带有全自动双清洁储奶容器

Xelsis 让家中的每一个人都能享用自己最爱的咖啡特制品。特有多用户定制功能，轻松创建多达 6 个不同用户设定，每种设定更可定制多达 9 种饮品。

原汁原味的完美意式咖啡

- 集成式储奶容器，打造完美奶泡
- 双加热器，即刻获得鲜奶特制品
- 完全采用陶瓷研磨器，咖啡不会烧焦

根据您的口味制作饮料

- 6 种用户设定，打造个性化的咖啡饮品
- 可调节研磨器，调出各种咖啡
- 提升咖啡 Crema 层和浓度

易于清洁和保养

- 自动清洁与除垢让机器始终洁净如初
- 全自动双清洁，打造洁净卫生的奶泡
- 可分离式烹煮套件，清洁极为方便
- 采用不锈钢表面前沿设计

产品亮点

不锈钢



前沿设计的 Saeco 浓缩咖啡机采用经过打磨的不锈钢表面。不锈钢可呈现优质外观，成为橱柜上的亮点。其还具有更出色抗腐蚀性，确保持久性能。

完全采用陶瓷研磨器



这款浓缩咖啡机配有全陶瓷研磨器。Saeco 采用陶瓷研磨器，可获得均匀的研磨效果而不会使咖啡豆过热，制作出完美口味浓缩咖啡。陶瓷还可以确保持久的性能和全静音操作。

8 档可调节研磨器




不同的咖啡粉要求不同大小的颗粒才能展现全部风味。这款浓缩咖啡机的研磨颗粒为 8 档调节，从制作醇厚浓缩咖啡的最细研磨档到品味较淡咖啡的最粗研磨档。

6 种用户设定



这款 Saeco 浓缩咖啡机具有 6 种个性化设定，可记忆您对不同咖啡饮品的个人偏好。这使您在多用户环境下仍可以轻松获得一杯量身定制的美味咖啡。

可分离式煮煮套件



Saeco 发明的冲煮套件是确保浓缩咖啡机自动冲煮的核心部件。可从正面或侧面轻松操作冲煮套件，具体取决于型号。可将其轻松拆卸，放在水龙头下轻松冲洗，确保最佳清洁效果。

自动双清洁储奶容器



这款 Saeco 浓缩咖啡机可对储奶容器进行全自动双清洁。双清洁采用两个独立的蒸汽清洗周期，可在制作每种咖啡饮品后快速冲洗储奶容器，确保牛奶饮品始终新鲜美味。享受洁净卫生的奶泡从未如此简单。

自动清洁与除垢



Saeco 把这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。本产品不仅在需要除垢时进行提示，还会在机器上开始自动除垢过程，并在需要您参与时通过清晰的屏上信息对您进行指导。除垢，从未如此简单！

专业双加热器



这款 Saeco 全自动浓缩咖啡机具有 2 套独立加热系统，完美满足最佳咖啡醇度或牛奶起泡温度需求，时刻保证专业性能和速度。您能够随意制作一杯接一杯的拿铁玛琪朵和卡布奇诺，杯杯品质如一，而无需等待。

集成式储奶容器



用可自动清洁的储奶容器，品味美味的鲜奶特制品。只需将牛奶倒入储奶容器，然后插回咖啡机并选择您喜爱的咖啡饮料即可。无论是制作拿铁玛琪朵、卡布奇诺，还是拿铁咖啡，几秒钟之内，即可享用到美味牛奶饮品。您的 Saeco 浓缩咖啡机具有可自动清洁的储奶容器，这意味着每次使用后都会通过两个蒸汽清洗周期清洁储奶容器的硬管，确保新鲜奶味始终如一。

规格

技术规格

加热器材质: 不锈钢
泵压: 15
热水器数量: 2 个加热器 (瞬间产生蒸汽)
功率: 1500 瓦
电压: 220 伏
频率: 50 赫兹
电线长度: 80 厘米

可持续发展

自动待机选项

香醇的浓缩咖啡

浓缩咖啡技术: Saeco 自适应系统, 香气提取系统;
预烹煮, SBS; 奶油调配器, 暖杯座

服务

2 年全球保修

多种口味

各式牛奶: 起泡温度调节器, 集成自动加奶功能, 牛奶份量选择器, 可分离式奶瓶

易于使用

清洁和维护: 自动咖啡回路冲洗, 自动牛奶回路冲洗, 除垢周期

用法: 可调节咖啡喷嘴, 分流研磨咖啡, 置杯面, 正面操作全部功能, 瞬间产生蒸汽 (双加热器), 可分离式煮煮套件, 可分离式水箱

重量和尺寸

最大杯高: 150 毫米
产品重量: 16.1 千克
产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 280x370x420 毫米
咖啡豆容量: 350 克
咖啡渣饼箱容量: 14 份
奶瓶容量: 0.5 升
水箱容量: 1.6 升

