

# PHILIPS

## Saeco

Cafetera espresso  
superautomática

Xelsis

Jarra y espumador de leche  
integrados

Acero inoxidable



HD8944/47



## Varias bebidas, varios usuarios

con recipiente para leche con doble limpieza completamente automatizado

Con Xelsis, todos los miembros de la familia van a poder disfrutar de su propio café. Gracias a la exclusiva función de usuarios múltiples, se pueden crear hasta 6 perfiles de usuario y, dentro de cada perfil, hasta 9 tipos de bebidas.

### La auténtica perfección del café italiano

- Espuma de leche perfecta gracias al recipiente integrado para la leche
- Especialidades de leche sin esperar gracias a una doble caldera
- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos

### Ajuste las bebidas a su gusto

- Personalice su café con 6 perfiles de usuario
- Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables
- Aumenta la crema y el cuerpo del café

### Limpieza y mantenimiento sencillos

- Una máquina siempre limpia gracias a su sistema de limpieza y eliminación de sarro de forma automática
- Higiénica espuma de leche gracias a la limpieza automatizada doble
- Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable
- Diseño de vanguardia con acabado en acero inoxidable

# Destacados

## Acero inoxidable



El diseño de vanguardia de su cafetera espresso Saeco se completa con el acabado en acero inoxidable. El acero inoxidable ofrece una apariencia de alta calidad y destacará en los mesones de su cocina. También entrega una mayor resistencia para un rendimiento duradero.

## Molinillos 100% cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin el sobrecalentamiento del grano de café para un espresso impecable. La cerámica también asegura un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.


## Molinillos ajustables de 8 pasos



Las combinaciones diferentes de café requieren niveles diferentes de granularidad para desplegar todo el sabor. La granularidad de molido de esta cafetera espresso puede


ajustarse en 8 posiciones, desde el molido más fino para un espresso con cuerpo, hasta el más grueso para un café más liviano.

## 6 perfiles de usuario



Esta cafetera espresso Saeco viene con 6 perfiles personalizables que memorizas sus preferencias personales para diferentes bebidas de café. Esto hace que sea muy fácil obtener una taza de café a perfecta su medida aunque usted no sea el único que utilice la cafetera.

## Grupo de infusión desmontable



El grupo de infusión, una invención de Saeco, es el alma de nuestras cafeteras espresso, las que garantizan la automatización. El grupo de infusión es, dependiendo del modelo, fácilmente accesible desde la parte frontal o lateral. Puede extraerse sin esfuerzo para una limpieza fácil al enjuagarlo bajo el grifo para garantizar la máxima higiene.

## Recipiente para la limpieza automática doble



Esta cafetera espresso Saeco viene con una doble función de limpieza totalmente automatizada para el recipiente de la leche. La

doble limpieza utiliza dos ciclos de vapor independientes que enjuagan rápidamente el recipiente de la leche después de cada café que prepare, para una leche fresca en cada preparación. Nunca fue tan fácil obtener una higiénica espuma de leche.

## Limpieza y eliminación del sarro de forma automática



Saeco diseñó esta máquina de espresso para que limpie de manera automática su circuito de café con agua una vez que se inicia o apaga la máquina. Esto proporciona un excelente sabor, fresco en cada taza de café. La eliminación constante del sarro prolonga la vida útil de su máquina de espresso. Esta máquina no solo dará aviso cuando se necesite una eliminación de sarro, sino que iniciará un proceso de eliminación del sarro automatizado, en el que lo guiará con mensajes en la pantalla cuando deba intervenir. Eliminar el sarro nunca había sido tan sencillo.

## Doble caldera profesional



Con 2 sistemas de calefacción por separado para satisfacer la temperatura óptima tanto de un café o de la espuma de leche, esta cafetera espresso Saeco totalmente automática garantiza desempeño y velocidad profesionales. Usted podrá preparar tantos latte macchiatos y capuchinos como desee, uno tras otro, y cada uno tan bueno como el anterior sin tener que esperar.

# Especificaciones

## Perfecto café espresso

**Tecnología espresso:** Sistema de adaptación Saeco, Sistema Aroma: preparación previa, SBS: adaptador de crema, Calentador de tazas

## Servicio

1 año de garantía

## Especificaciones técnicas

**Tipos de café admitidos:** Café molido, Granos de café enteros

**Presión del agua en la bomba:** 15 barras (espresso perfecto)

**Grupo de infusión desmontable**

**País de origen:** Diseñado en Italia, Fabricada en Italia

**Longitud del cable:** 80 cm

**Número de calderas de agua:** 2 calderas (vapor instantáneo)

**Frecuencia:** 60 Hz

**Energía:** 1500 W

**Voltaje:** 120 V

**Material del calentador:** Acero inoxidable (Inox)

## Múltiples bebidas

**Variaciones de leche:** Adaptador de proporción de espuma, Función de leche automática integrada, Selector de cantidad de leche, Jarra desmontable para leche

## Fácil de usar

**Limpieza y mantenimiento:** Enjuague automático del circuito de café, Enjuague automático del circuito de la leche, Ciclo de eliminación del sarro

**Uso:** Dosificador de café regulable, Desvío para el café molido, Superficie de soporte de tazas, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor instantáneo (2 calderas), Grupo de infusión desmontable, Depósito de agua desmontable

## Peso y dimensiones

**Peso del producto:** 16,1 kg

**Altura máxima de la taza:** 150 mm

**Dimensiones del producto (largo x profundidad x alto):** 280 x 370 x 420 mm

**Capacidad de granos de café:** 350 g

**Capacidad del contenedor de desechos:** 14 tazas

**Capacidad de la jarra para leche:** 0,5 l

**Capacidad de almacenamiento de agua:** 1,6 l

## Diseño

**Materiales y acabado:** Cuerpo completamente de acero inoxidable

## Ahorro de energía

**Ahorro de energía:** Modo de espera automático

