




**Saeco Xelsis Evo
W pełni automatyczny
ekspres do kawy**

- Parzenie 8 rodzajów kawy
- Zintegrowany dzbanek i spieniacz do mleka
- Stal szlachetna
- 8-stopniowy, regulowany młynek



HD8953/19

Wiele napojów, wielu użytkowników

Pojemnik na mleko z funkcją automatycznego, podwójnego czyszczenia

Dzięki ekspresowi Xelsis Evo każdy członek rodziny może delektować się swoją ulubioną kawą. Wyjątkowa funkcja wielu użytkowników umożliwia utworzenie do 6 profili użytkowników oraz przypisanie każdemu z nich do 9 spersonalizowanych napojów.

Prawdziwa włoska doskonałość kawy

- Doskonała pianka dzięki pojemnikowi na mleko z dwoma komorami
- Napoje mleczne bez konieczności czekania dzięki podwójnemu bojlerowi
- Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami

- Możliwość dostosowania kawy do swoich upodobań dzięki 6 profilom użytkownika
- Eksperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanemu młynkowi
- Lepsza struktura pianki i kawy

Łatwe czyszczenie i konserwacja

- Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania kamienia
- Higieniczne spienianie mleka dzięki funkcji automatycznego podwójnego czyszczenia
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



W pełni automatyczny ekspres do kawy

Parzenie 8 rodzajów kawy Zintegrowany dzbanek i spieniacz do mleka, Stal szlachetna, 8-stopniowy, regulowany młynek

Zalety

Ceramiczne młynki



Ekspres do kawy jest wyposażony w ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez przegrzewania ziaren to gwarancja znakomitego espresso. Młynki ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

Pojemnik na mleko z dwoma komorami



Ciesz się napojami mlecznymi przygotowanymi w automatyczny sposób dzięki opatentowanemu pojemnikowi na mleko z technologią dwóch komór spieniających. Wystarczy włączyć mleko do pojemnika, podłączyć pojemnik do ekspresu i wybrać rodzaj kawy. Technologia dwóch komór umożliwia przygotowanie profesjonalnych napojów kawowych z gęstą, trwałą pianką o doskonałej temperaturze dzięki

nieprzerwanemu przepływowi mleka bez rozchlapywania.

8-stopniowe, regulowane młynki



Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić 8 różnych grubości mielenia, od najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

6 profili użytkowników



Ekspres do kawy Saeco ma 6 profili, które umożliwiają zapisanie osobistych preferencji dla różnych napojów kawowych. Dzięki temu można w bardzo prosty sposób przygotować filiżankę doskonałej kawy zgodnej z własnymi upodobaniami, nawet jeśli z ekspresu korzysta więcej osób.

HD8953/19

Wyjmowany blok zaparzący



System parzenia, wynalazek firmy Saeco, to serce naszych ekspresów do kawy, które zapewnia ich automatyczne działanie. W zależności od modelu blok zaparzący jest łatwo dostępny z przodu lub z boku urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej higieny można go bez problemu wyjąć i łatwo wyczyścić, opłukując pod bieżącą wodą.



Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

W pełni automatyczny ekspres do kawy

Parzenie 8 rodzajów kawy Zintegrowany dzbanek i spieniacz do mleka, Stal szlachetna, 8-stopniowy, regulowany młynek

Dane techniczne

Dane techniczne

- Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
- Liczba bojlerów wody: 2 bojler (natychmiastowa para)
- Ciśnienie wody w pompie: 15 barów (doskonałe espresso)
- Obsługiwane rodzaje kawy: Kawa mielona, Całe ziarna kawy
- Kraj pochodzenia: Wypr. we Włoszech, Zaprojektowano we Włoszech
- Wyjmowany blok zaparzający
- Moc: 1500 W
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Długość przewodu: 80 cm

Zrównoważony rozwój

- Automatyczny tryb gotowości

Doskonałe espresso

- Technologia Espresso: System przystosowawczy Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne zaparzanie, System SBS: regulacja pianki

Serwis

- 2 lata gwarancji

Wiele napojów

- Wiele rodzajów mleka: Regulator stopnia ubijania

piany, Wbudowana funkcja automatycznego przygotowywania mleka, Przełącznik wyboru ilości mleka, Wyjmowany pojemnik na mleko

Wygodne użytkowanie

- Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne płukanie obiegu kawy, Automatyczne płukanie obiegu mleka, Cykl usuwania kamienia
- Użytkowanie: Regulowany dozownik kawy, Możliwość używania kawy mielonej, Tacka na filiżanki, Dostęp do wszystkich funkcji od przodu urządzenia, Natychmiastowa para (2 bojler), Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany zbiornik wody

Waga i wymiary

- Maksymalna wysokość filiżanki: 150 mm
- Waga produktu: 16,1 kg
- Wymiary produktu (długość x głębokość x szerokość): 280 x 370 x 420 mm
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 350 g
- Pojemność pojemnika na odpadki: 14 porcji
- Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
- Pojemność zbiornika wody: 1,6 L

Wzornictwo

- Kolor: Przód — stal szlachetna/boki — matowa czerń
- Materiały i wykończenie: Plastik i stal szlachetna

