



Saeco Xelsis Evo Espressor super automat

- Prepară 8 varietăți de cafea
- Vas lapte și sist. spumare lapte integ.
- Oțel inox
- Râșniță reglabilă în 8 trepte



HD8953/19

Băuturi multiple, utilizatori multipli

Dispune de carafă pentru lapte cu funcție de curățare dublă, complet automată

Cu Xelsis Evo, fiecare membru al familiei se poate bucura de cafeaua preferată. Datorită funcției unice pentru mai mulți utilizatori, pot fi create maxim 6 profiluri personale și, pentru fiecare profil, pot fi personalizate maxim 9 băuturi.

Perfecțiunea autentică a cafelei italiene

- Spumă perfectă grație carafei pentru lapte cu două compartimente
- Specialități din lapte fără așteptare, grație unui dublu boiler
- Cafea fără gust ars grație râșnițelor 100% ceramice

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale

- Personalizează-ți cafeaua în 6 profiluri de utilizator
- Experimentează bogăția cafelei cu râșnițele noastre reglabile
- Amplificați stratul de cremă și structura cafelei

Ușor de curățat și întreținut

- Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curățare și detartrare
- Spumare igienică a laptelui grație curățării duble automate
- Curățare ușoară grație grupului de preparare detașabil

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Repere

Râșnițe de cafea 100% ceramice



Acest espressor este echipat cu râșnițe de cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râșnițe ceramice datorită măcinării consecvente, fără a supraîncălzi boabele de cafea, pentru un espresso impecabil. Ceramica asigură de asemenea performanțe de durată și o funcționare complet silențioasă.

Carafă pentru lapte cu două compartimente



Savurează specialitățile din lapte complet automate cu ajutorul carafei pentru lapte patentate, cu tehnologie cu două compartimente. Pur și simplu toarnă laptele în carafă, conectează-o la aparat și selectează băutura dorită. Cu ajutorul tehnologiei cu două compartimente, te vei bucura întotdeauna de preparate din cafea cu o spumă densă care

durează mult, la o temperatură ideală, cu un flux constant al laptelui fără riscul de stropire.

Râșnițe reglabile cu 8 trepte



Diferite arome de cafea necesită diferite niveluri de granulație pentru a elibera întreaga aromă. Granulația de măcinare a acestui espressor poate fi reglată în 8 setări, de la cea mai fină măcinare, pentru un espresso concentrat, până la cea mai mare pentru o cafea mai slabă.

6 profiluri de utilizatori



Acest espressor Saeco este prevăzut cu 6 profiluri care pot fi personalizate și care vă memorează preferințele personale pentru diferite băuturi cu cafea. Astfel, obținerea unei cești de cafea perfect personalizate devine

foarte ușoară, deși nu ești singura persoană care utilizează aparatul.

Unitate de preparare detașabilă



Grupul de preparare, o invenție Saeco, reprezintă partea centrală a espressorului nostru, care asigură automatizarea. În funcție de model, grupul de preparare este ușor accesibil din față sau din lateral. Acesta poate fi îndepărtat fără efort pentru curățarea ușoară prin clătirea sub robinet, asigurând igiena maximă.



Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Espressor super automat

Prepară 8 varietăți de cafea Vas lapte și sist. spumare lapte integ., Oțel inox, Râșniță reglabilă în 8 trepte

Specificații

Specificații tehnice

- Material fierbător: Oțel inoxidabil (Inox)
- Număr de fierbătoare de apă: 2 fierbătoare (abur instantaneu)
- Presiunea apei din pompă: 15 bari (espresso perfect)
- Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată, Boabe de cafea întregi
- Țara de origine: Fabr. în Italia, Proiectat în Italia
- Unitate de preparare detașabilă
- Alimentare: 1500 W
- Tensiune: 230 V
- Frecvență: 50 Hz
- Lungime cablu: 80 cm

Durabilitate

- Opțiune de stand-by automat

Espresso perfect

- Tehnologie Espresso: Sistem de adaptare Saeco, Sistem pentru aromă: pre-preparare, SBS: adaptor pentru stratul cremos

Service

- Garanție internațională 2 ani

Băuturi multiple

- Variații ale laptelui: Adaptor pentru gradul de

spumare, Funcție lapte automată integrată, Selector cantitate de lapte, Cană detașabilă pentru lapte

Ușor de utilizat

- Curățare și întreținere: Clătirea circuitului automat de cafea, Clătirea circuitului automat pentru lapte, Ciclu detartrare
- Utilizare: Dozator reglabil cafea, Derivație pentru cafeaua măcinată, Suprafață de sprijinire a ceștilor, Acces frontal la toate funcțiile, Abur instantaneu (2 fierbătoare), Unitate de preparare detașabilă, Rezervor detașabil de apă

Greutate și dimensiuni

- Înălțimea maximă a ceștii: 150 mm
- Greutate produs: 16,1 kg
- Dimensiuni produs (L x A x I): 280 x 370 x 420 mm
- Capacitate boabe de cafea: 350 gr
- Capacitate rezervor apă uzată: 14 porții
- Capacitate cană lapte: 0,5 l
- Capacitate rezervor de apă: 1,6 l

Design

- Culoare: SS față/negru mat pe părțile laterale
- Materiale și finisaje: Plastic și oțel inoxidabil

