



„Saeco“ GranBaristo
Puikus automatinis
espreso aparatas

- 18 gėrimų
- Integruotas pieno šotėlis
- Nerūdijantis plienas
- „AquaClean“



HD8975/01

Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove

Visada toks pat jūsų skonį atitinkantis rezultatas

Pritaikius pažangias technologijas „GranBaristo“ tapo įvairovės, patogumo ir mėgavimosi standartu. Patentuotoje „VariPresso“ kameroje galima pakeisti virimo slėgį, kad būtų galima paruošti daug įvairių ir kokybiškų gėrimų.

Bet kuri kava bet kuriuo metu

- Mėgaukitės 18 pasirenkamų gėrimų
- Kapučino ir latė su pieno puta iš pieno šotėlio, pagaminta vienu paspaudimu
- Reguliukite trukmę, 6 aromato stiprumo ir 5 malūnėlio nustatymus
- Reguliukite ir saugokite iki 6 naudotojų profilių

Kiekviena kava tobula

- 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
- Ideali pieno puta dėl „Latte Perfetto“ technologijos
- Kintantis virimo slėgis įprastai ir espresso kavai
- Kruopštaus dizaino, legendinė nerūdijančiojo plieno apdaila

Paslaugas ir numatantis jūsų komandą

- Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo
- Pasinaudokite pieno valymo funkcija ir išvalykite pieno likučius po kiekvieno naudojimo
- Geresnis aparato valdymas patobulintame ekrane
- Vienu pirštu nuimamas virimo elementas – valymas be vargo



Saeco

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Ypatybės

18 gėrimų

Mėgaukitės neprilygstamai įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espresso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Integruotas pieno šotėlis



Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros kapučino ir latė kava su putu. Tiesiog įpilkite į šotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite pageidaujama gėrimą. Ar pasirinktumėte kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant idealią temperatūrą ir nuolatinį netikštančio pieno srautą.

Pritaikykite kavą savo individualiam skoniui



Su šiuo puikiu automatinio kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sumanykite bet koki gėrimą!

Naudotojų profiliai



Saugokite asmeninius kavos gaminimo nustatymus lengvai prieinamame asmeniniame naudotojo profilyje. Galėsite gerti espresso, kavą, kapučino ir visus kitus gėrimus taip, kaip mėgstate, vienu mygtuko paspaudimu.

100 % keraminiai malūnėliai



Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

„Latte Perfetto“ technologija



Kiekvienas kavos puodelis bus papuoštas skonio receptorių žadinančia aksomine pieno

puta. Pieno šotėlyje pienas suplakamas du kartus ir esant nustatytai temperatūrai aksominis sluoksniu užpilamas ant kavos. Pieno šotėlį galima saugiai laikyti šaldytuve ir jis yra labai higieniškas.

„VariPresso“ technologija



Dėl patentuotos „VariPresso“ kameros su „Saeco GranBaristo“ paruošite pačių įvairiausių gėrimų bet kokiai progai. Paslaptis – reguliuojamas virimo slėgis; aukštesnis slėgis, jei norite stiprios espresso, arba mažesnis, jei norite klasikinės kavos.

Nerūdijančio plieno korpusas



Kiekviena sukurta ir pagaminta mažiausia šio aparato detalė yra aukščiausios kokybės. Itališko dizaino įkvėpta nerūdijančio plieno apdaila ir meistriškas išlaidų laiko išbandymą bet kurioje klasikinėje arba modernioje virtuvėje. Elegantišku, aiškiu dizainu pasižymintis aparatas atrodys toks pats rafinuotas kaip ir jo gaminama kava.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Pieno plakimo prietaisas: Integruotas pieno ašotėlis, Greitas pieno sistemos išvalymas
- Vartotojo sąsaja: Patobulintas ekranas

Techniniai duomenys

- Talpus pieno ašotėlis: 0,5 l
- Atliekų indo talpa: 20 porcijos
- Vandens bakelio talpa: 1,7 l
- Kavos pupelių talpa: 270 g
- Spalva ir apdaila: Nerūdijantis plienas
- Maitinimo laido ilgis: >100 cm
- Kilmės šalis: Italijoje
- Filtru suderinamumas: „AquaClean“
- Dažnis: 50 Hz
- Didžiausias puodelio aukštis: 165 mm
- Gaminio matmenys: 205 x 360 x 460 mm
- Įtampa: 230 V
- Tirsčių indas: Prieiga iš priekio
- Vandens bakelis: Prieiga iš viršaus
- Gaminio svoris: 13 kg

Individualus pritaikymas

- Kavos stiprumo nustatymai: 6
- Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė:

Reguliuojama

- Malūnėlio nustatymai: 5
- Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą
- Temperatūros nustatymai: 3
- Naudotojų profiliai: 6

Kitos funkcijos

- Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal instrukcijas
- „Gusto perfetto“
- Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
- Greitai įkaistantis virintuvas
- Išimamas virimo elementas

Įvairovė

- Gėrimai: Kava su grietinėle (caffè crema), Kapučino, Espresso, Dvigubas espresas, Silpnasis espresas (Espresso Lungo), Espresso su (pieno) puta, Kava su pienu (Flat White), Karštas vanduo, Latė su (pieno) puta, pieno puta, Stiprioji (Ristretto)
- Tirpios kavos parinktis
- Dvigubas puodelis
- Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne