



Saeco GranBaristo Espressor automat

- 18 băuturi
- Carafă pentru lapte integrată
- Oțel inoxidabil
- AquaClean



HD8975/01

Bucură-te de 18 specialități unice delicioase

Rezultat consistent, exact pe gustul tău

GranBaristo stabilește standardele în materie de varietate, confort și relaxare datorită unui set avansat de tehnologii. Iar camera brevetată VariPreso poate varia presiunea de preparare pentru a oferi o varietate infinită de băuturi de calitate.

Orice cafea, pentru orice moment

- Savurează 18 băuturi ușor de obținut
- Cappuccino și latte macchiato la o singură atingere de buton cu carafa pentru lapte
- Ajustează concentrația cu 6 setări pentru intensitatea aromei și 5 setări de măcinare
- Modifică și memorează până la 6 profiluri de utilizator

Rezultate perfecte la fiecare ceașcă de cafea

- 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșnițe ceramice durabile
- Spumă de lapte perfectă grație tehnologiei Latte Perfetto
- Presiune variabilă de preparare pentru cafea și espresso
- Finisaj emblematic din oțel inoxidabil, prelucrat cu cea mai mare atenție

Atent și anticipându-ți nevoile, la îndemâna ta

- Cu AquaClean pentru până la 5000* de cești fără detartrare
- Îndepărtează reziduurile de lapte după fiecare utilizare cu funcția de curățare a depunerilor de lapte
- Control îmbunătățit al aparatului grație afișajului avansat
- Unitate de preparare detașabilă pentru curățare fără efort

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Repere

18 băuturi

Savurează o varietate fără egal de băuturi adecvate oricărei ocazii. Indiferent dacă tânjești după un espresso, o cafea sau o rețetă pe bază de lapte, espressorul super automat oferă un preparat perfect, fără complicații și fără întârziere!

Carafă pentru lapte integrată



Savurează cappuccino și latte macchiato cremoase, la temperatura perfectă, în cel mai simplu mod posibil. Este suficient să torni lapte în carafă, să o cuplezi la cafetieră și să îți selectezi băutura preferată. Indiferent dacă vrei cappuccino sau spumă de lapte, băutura ta preferată va fi gata în câteva secunde, fără stropi pe blatul de lucru și exact la temperatura potrivită.

Personalizează-ți cafeaua



Acest espressor automat oferă o abundență de opțiuni pline de savoare pentru a-ți personaliza cafeaua după propriul gust. Poți personaliza și memora cu ușurință concentrația, intensitatea și temperatura pentru fiecare băutură. Explorează și încearcă oricâte băuturi delicioase dorești, după bunul plac.

Profiluri de utilizator



Memorează propriile setări pentru cafea în profilurile personale de utilizator ușor accesibile. Vei putea savura espresso, cafea, cappuccino și toate celelalte băuturi mereu așa cum preferi, la o atingere de buton.

Râșnițe de cafea 100% ceramice



Râșnițele noastre sunt fabricate din ceramică de înaltă tehnologie, excepțional de dură și de precisă. Boabele proaspete sunt măcinate ușor, fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor mai bune arome, oferind un gust superior al cafelei pentru cel puțin 20.000 de cești.

Tehnologie Latte Perfetto



Fiecare cafea pe care o vei prepara va fi acoperită de un strat de lapte fin care încântă

papilele gustative. Carafa pentru lapte spumează laptele de două ori, apoi toarnă un strat de cremă fără stropi în ceașcă, la temperatura potrivită. De asemenea, carafa poate fi depozitată ușor în frigider și este incredibil de igienică.

Tehnologie VariPresso



Saeco GranBaristo oferă o varietate neegalată de băuturi pentru orice ocazie, mulțumită camerei de preparare patentată VariPresso. Secretul se află în presiunea reglabilă de preparare; setează-o la o presiune înaltă pentru un espresso intens și bogat, sau o presiune scăzută pentru o cafea clasică, lungă.

Finisaj din oțel inoxidabil



Fiecare detaliu minor al acestui aparat a fost proiectat și realizat la parametri maximi de calitate. Finisajul din oțel inoxidabil, inspirat din designul și măiestria italiene, va trece proba timpului în orice bucătărie în stil clasic sau modern. O viziune elegantă de design pur, aparatul tău va arăta la fel de rafinat ca și cafeaua pe care o prepară.

Specificații

Specificații generale

- Soluție pentru lapte: Carafă pentru lapte integrată, Curățare rapidă a laptelui
- Interfață cu utilizatorul: Afișaj avansat

Specificații tehnice

- Capacitate carafă pentru lapte: 0,5 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 20 porții
- Capacitate rezervor de apă: 1,7 l
- Capacitate boabe de cafea: 270 g
- Culoare și finisaj: Oțel inoxidabil
- Lungime cablu: > 100 cm
- Țara de origine: Italia
- Compatibilitate cu filtre: AquaClean
- Frecvență: 50 Hz
- Înălțime max. ceașcă: 165 mm
- Dimensiuni produs: 205 x 360 x 460 mm
- Tensiune: 230 V
- Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
- Rezervor de apă: Acces din partea de sus
- Greutate produs: 13 kg

Personalizare

- Setări pentru intensitatea aromei: 6
- Concentrația cafelei și a laptelui: Reglabil
- Setări de măcinare: 5
- Control al aromei înainte de preparare
- Setări de temperatură: 3
- Profiluri de utilizator: 6

Alte caracteristici

- Clătire automată și detartrare ghidată
- Gusto Perfetto
- Buton de pornire/oprire comutator principal
- Boiler cu încălzire rapidă
- Unitate de preparare detașabilă

Varietăți

- Băuturi: Caffè crema, Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Flat White, Apă fierbinte, Latte macchiato, Spumă de lapte, Ristretto
- Opțiune de cafea măcinată
- Două cești
- Lapte pentru două cești: Nu