



Saeco GranBaristo 全自动浓缩咖啡机

- 18 种饮品
- 集成式储奶容器
- 不锈钢
- AquaClean



HD8975/05

享受 18 种美味咖啡风味

始终如一的效果，完全符合您的口味

由于采用了一系列技术，GranBaristo 在多样性、舒适度和沉醉感方面树立了形象。Varipresso 冲煮仓可改变冲煮压力，冲调出数量繁多的各种优质咖啡。

美味咖啡，垂手而得

- 指尖操控，轻松畅享 18 种饮品
- 借助储奶容器，一键制作卡布奇诺和拿铁玛琪朵
- 调整醇度，6 种醇香浓度和 5 档研磨设置
- 调整和存储多达 6 种用户设定

每一杯咖啡都打造得至臻香醇

- 陶瓷研磨器，可提供持久性能
- 得益于 Latte Perfetto 技术，可制作理想的奶泡
- 针对咖啡和浓缩咖啡可改变冲煮压力
- 标志性的不锈钢表面，造型精良

按您所需，关怀备至，任您差遣

- 采用 AquaClean 可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需除垢
- 每次使用后利用牛奶清洁功能清洁残留的牛奶
- 通过显示屏增强对咖啡机的控制
- 单指可分离式冲煮套件，便于轻松清洁

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



产品亮点

18 种饮品

畅享各种饮品, 轻松应对任何场合。无论您是希望畅享浓缩咖啡、咖啡还是以牛奶为主的奶香咖啡, 全自动咖啡机均可提供理想的杯中饮品, 让您即刻享用, 轻松无忧!

集成式储奶容器



以轻松的方式畅享具有适宜温度的奶香卡布奇诺和拿铁玛琪朵。只需将牛奶倒入储奶容器, 然后插回咖啡机并选择您喜爱的咖啡饮品。无论是卡布奇诺还是奶泡, 几秒钟之内, 即可享用到醇美饮品, 温度适宜且无任何飞溅。

定制您的咖啡



这款全自动咖啡机提供多种香味选项, 可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品!

用户设定



将您的个人咖啡设置存储在易于访问的个人用户设定中。只要您想喝, 只需轻触按钮即可随时享用浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和其他所有饮品。

完全采用陶瓷研磨器



我们的研磨器由高科技陶瓷制成: 坚硬且准确。新鲜的咖啡豆只需轻轻研磨, 而不会过热: 提取美味口感和醇香, 从而提供至少 20,000 杯芳香的咖啡口感。

Latte Perfetto 技术



您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层, 吸引着您的味蕾。用储奶器打

两次奶泡, 然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内, 非常卫生。

VariPresso 技术



Saeco GranBaristo 能制作的饮料种类是其他机型无法比拟的, 让您轻松应对任何场合, 这要多亏 VariPresso 冲煮仓。秘诀在于可调的冲煮压力, 对于浓郁醇香的浓咖啡, 设置高压水流冲煮; 而想要香味持久的经典咖啡, 则设置低压水流冲煮。

不锈钢表面



这款咖啡机的每个微小细节均为打造高质量而设计。源于意式匠心设计和精湛技艺的不锈钢表面, 无论是置于经典厨房, 还是现代厨房, 这款咖啡机均能够经受住时间的考验。采用纯粹设计理念的优雅机型, 您的咖啡机看起来就像它制作的咖啡一样精美。

规格

普通参数

- 牛奶溶液: 集成式储奶容器, 快速清洁牛奶
- 用户界面: 高级显示屏

技术规格

- 储奶容器容量: 0.5 升
- 废弃物容器容量: 20 份
- 水箱容量: 1.7 升
- 咖啡豆容量: 270 克
- 颜色和表面: 不锈钢
- 电线长度: >100 厘米
- 原产地: 意大利
- 滤网兼容性: AquaClean
- 频率: 50 赫兹
- 最大杯高度: 165 毫米
- 产品尺寸: 205 x 360 x 460 毫米
- 电压: 220 伏 - 240 伏
- 废弃物容器: 正面操作
- 水箱: 顶部操作
- 产品重量: 13 千克

自定义

- 醇香浓度设置: 6

- 咖啡和牛奶醇度: 可调节
- 研磨器设置: 5
- 预烹煮浓度控制
- 温度设置: 3
- 用户设定: 6

其它功能

- 自动冲洗和引导式除垢
- Gusto perfetto
- 主打开 / 关闭按钮
- 快速加热器
- 可拆卸冲煮套件

多种口味

- 饮料: 意式奶油咖啡, 卡布奇诺, 浓缩咖啡机, 双倍浓缩咖啡, 意式长浓缩咖啡, 浓缩玛奇朵, 馥芮白咖啡, 热水, 拿铁玛琪朵, 奶泡, 特浓咖啡
- 冲煮套件: Varipresso 技术
- 咖啡粉选项
- 双杯
- 牛奶双杯: 否