



Saeco GranBaristo Avanti
Helautomatisk
espressomaskin

- 18 drikker
- Integrert melkekaraffel
- Rustfritt stål
- AquaClean



HD8977/01

Den mest avanserte kaffeopplevelsen hjemme

Få glede av 18 drikker laget rett fra nettbrettet*

Saeco GranBaristo Avanti tilbyr 18 ulike uimotstæelige drikker. Du kan tilpasse hver drikk til din personlige smak, og brygge drikkene rett fra smartenheten. Vedlikehold er kjempeenkelt med den trinnvise veiledningen i appen*.

Kaffen du har lyst på der og da

- Lag 18 drikker helt enkelt
- Ettrykks cappuccino og latte macchiato med melkekaraffel
- Juster lengden: seks innstillinger for aroma og styrke og fem innstillinger på kvernen
- Juster og lagre inntil seks brukerprofiler

Gjør hver eneste kaffekopp perfekt

- 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner
- Perfekt melkeskum takket være Latte Perfetto-teknologi
- Variabelt trykk under kaffebryggingen for kaffe og espresso
- Ikonisk overflate i rustfritt stål med nøyaktig utforming

Oppmerksom og forutseende til din disposisjon

- Tilpass og lagre alle drikkene enkelt via appen
- Med AquaClean for opptil 5000* kopper uten avkalking
- Rengjør melkerester etter hver bruk med melkerengjøringsfunksjon
- Forbedret kontroll over maskinen via det avanserte displayet

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Høydepunkter

18 drikker

Gled deg over mange drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.

Integrert melkekaraffel



Gled deg over kremet cappuccino og latte macchiato med perfekt temperatur helt enkelt. Bare hell melken i karaffelen, koble den til maskinen, og velg ønsket drikk. Drikken din er klar på noen sekunder uten gris og med perfekt temperatur, uansett om det er en cappuccino eller skummet melk.

Tilpass kaffen



Denne helautomatiske maskinen gir et vell av gode alternativer, så du kan tilpasse drikken etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre lengde, styrke og temperatur for hver drikk. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange ulike drikker.

Brukerprofiler



Lagre dine personlige kaffeinnstillinger i de lett tilgjengelige personlige brukerprofilene. Da kan du alltid lage espresso, kaffe, cappuccino og andre drikker slik du liker dem, ved å trykke på en knapp.

100 % keramiske kverner



Kvernene våre er laget av høyteknologisk keramikk som er ekstra harde og nøyaktige. Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare for overoppheting. Slik får man frem den beste smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 20 000 kopper.

Latte Perfetto-teknologi



Hver eneste kaffekopp du lager, får silkemykt melkeskum. Melkekaraffelen skummer melken to ganger og heller skummet i koppen uten søl

og med perfekt temperatur. Karaffelen kan også oppbevares i kjøleskapet og er utrolig hygienisk.

VariPresso-teknologi



Med Saeco GranBaristo kan du lage mange kaffedrikker takket være det patenterte VariPresso-kammeret. Hemmeligheten ligger i det justerbare trykket under kaffebryggingen: Sett på høyt trykk for å få en intens, fylldig espresso, eller senk trykket for å få en klassisk kaffe.

Overflate i rustfritt stål



Hver minste detalj på denne maskinen er designet og utformet med høyeste kvalitet. Overflaten i rustfritt stål, som er inspirert av italiensk design og håndverk, vil tåle tidens tann i ethvert klassisk eller moderne kjøkken. Maskinen har en svært elegant design som er like god som kaffesmaken.

Avanti-app

Saeco Avanti-appen gir deg vår mest avanserte espressokaffeopplevelse. Du får tilgang til et stort utvalg av kaffespesialiteter tilpasset nøyaktig etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre styrke, lengde, temperatur og smak for hver drikk. Du kan utforske, eksperimentere og finne på mange lekre drikker fra kjøkkenstolen og lagre et uendelig antall drikker i appen.

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

- Melkeløsning: Integrert melkekaraffel, Rask rengjøring av melkerester

Tekniske spesifikasjoner

- Kapasitet, melkekaraffel: 0,5 L
- Kapasitet, avfallsbeholder: 20 porsjoner
- Kapasitet for vannbeholder: 1,7 L
- Kaffebønnekapasitet: 270 g
- Farge og utforming: Rustfritt stål
- Ledningslengde: >100 cm
- Opprinnelsesland: Italia
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Frekvens: 50 Hz
- Maks. høyde på kopp: 165 millimeter
- Produktmål: 205 x 360 x 460 millimeter
- Spenning: 230 V
- Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten
- Vannbeholder: Tilgang fra toppen
- Vekt, produkt: 13 kg

Tilpasning

- Innstillinger for aroma og styrke: 6

- Kaffe- og melkelengde: Justerbar
- Maleinnstillinger: 5
- Aromakontroll ved forhåndbrygging
- Temperaturinnstillinger: 3
- Brukerprofiler: 6

Andre funksjoner

- Autorens og veiledet avkalking
- Gusto perfetto
- Hovedbryter AV/PÅ-knapp
- Rask koker
- Bryggegruppe som kan fjernes

Type

- Drikker: Caffè crema, Cappuccino, Espresso, Dobbelt espresso, Espresso lungo, Espresso macchiato, Flat white, Kokende vann, Latte Macchiato, Melkeskum, Ristretto
- Bryggegruppe: VariPresso-teknologi
- Alternativ for kaffepulver
- Dobbelt kopp
- Dobbelt kopp – melk: Nei