



Saeco GranBaristo Avanti
Automatisk
espressomaskin

- 18 drycker
- Integrerad mjölkkan
- Rostfritt stål
- AquaClean



HD8977/01

Den mest avancerade kaffeupplevelsen i hemmet

Förbered 18 drycker från surfplattan*

Med Saeco GranBaristo Avanti får du 18 olika oemotståndliga drycker. Du kan anpassa varje dryck precis som du vill ha den, och du tillreder den direkt via din smartphone. Med instruktionerna kan du lätt underhålla maskinen via appen*.

Kaffe för alla stunder

- Njut av 18 drycker inom räckhåll
- Cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning med mjölkkan
- Justera längden, sex aromstyrkor och fem kvarninställningar
- Justera och lagra upp till sex användarprofiler

Alltid perfekt kaffe

- 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
- Perfekt mjölkskum tack vare Latte Perfetto-teknik
- Justerbart bryggningsstryck för kaffe och espresso
- Ikonisk finish i rostfritt stål, utformad för precision

Alltid redo och till ditt förfogande

- Anpassa och spara varje dryck enkelt via appen
- AquaClean för upp till 5 000* koppar utan avkalkning
- Rengör mjölkresterna efter varje användning med mjölkrengöringsfunktionen
- Förbättrad kontroll av maskinen via det avancerade teckenfönstret

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Funktioner

18 drycker

Njut av ett oöverträffat urval av drycker för alla ögonblick. Oavsett om du längtar efter en espresso, en kopp kaffe eller en mjölkbaserad variant får du med den automatiska maskinen en perfekt smakupplevelse på nolltid utan krångel!

Integrerad mjölkkanne



Njut av superkrämig cappuccino och latte macchiato med perfekt temperatur på enklast möjliga sätt. Häll mjölken i kannan, sätt in kannan i maskinen och välj önskad dryck. Oavsett om det är en cappuccino eller skummad mjölk kommer din dryck att serveras inom några sekunder, med ett stänkfritt flöde och perfekt temperatur.

Brygg kaffet som du vill ha det



Den här automatiska maskinen ger dig en uppsjö av härliga alternativ så att du kan anpassa din dryck till din smak. Du kan enkelt anpassa och memorera styrka, längd, temperatur och temperatur för varje dryck. Det fritt fram att utforska, experimentera och hitta på vilken dryck som helst.

Användarprofiler



Spara dina personliga kaffeinställningar i den lättanvända personliga profilen. Med en enda knapptryckning kan du få espresso, cappuccino och alla andra drycker precis som du vill ha dem.

Kvarnar i 100 % keramik



Våra kvarnar är tillverkade av högteknologisk keramik: oerhört hårt och exakt. Färska bönor mals omsorgsfullt, utan risk för överhettning: den bästa smaken och aromen utvinns och du får en överlägsen överlägsen kaffesmak i minst 20 000 koppar.

Latte Perfetto-teknik



Varje kopp kaffe du gör toppas med ett silkeslent mjölkskum som gör smaklökarna glada. I kannan skummas mjölken två gånger

och sedan när temperaturen är exakt rätt hålls ett krämigt skikt ner i koppen. Kannan kan även förvaras i kylan och är mycket hygienisk.

VariPresso-teknik



Saeco GranBaristo ger en oöverträffad mängd olika drycker som passar alla tillfällen tack vare den patenterade VariPresso-bryggbehållaren. Hemligheten ligger i det justerbara bryggningstrycket. Ställ in det på högt för en intensiv, fyllig espresso, eller sänk trycket för ett mildare klassiskt kaffe.

Finish i rostfritt stål



Varenda detalj i den här maskinen har utformats och tillverkats för att få högsta kvalitet. Ytan i rostfritt stål som är inspirerad av italiensk design och hantverk står emot tidens tand i alla klassiska eller moderna kök. Med sin eleganta och rena design ser maskinen lika bra ut som kaffet.

Appen Avanti

Saeco Avanti-appen erbjuder vårt mest avancerade espressokaffe. Du får en uppsjö av kaffealternativ som du kan anpassa precis så som du vill ha dem. Du kan enkelt anpassa och memorera styrka, längd, temperatur och smak för varje dryck. Utforska, experimentera och kom på egna delikata drycker och spara ett oändligt antal drycker i appen.

Specifikationer

Allmänna specifikationer

- Mjölklösning: Integrerad mjölkkanne, Snabb mjölkrengöring

Tekniska specifikationer

- Mjölkkanne, kapacitet: 0,5 L
- Avfallsbehållare, kapacitet: 20 portioner
- Kapacitet, vattentank: 1,7 L
- Kaffebönkapacitet: 270 g
- Färg och behandling: Rostfritt stål
- Sladdlängd: >100 cm
- Ursprungsland: Italien
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Frekvens: 50 Hz
- Max. höjd för mugg: 165 mm
- Produktstorlek: 205 x 360 x 460 mm
- Spänning: 230 V
- Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
- Vattentank: Åtkomst från ovasidan
- Produktens vikt: 13 kg

Anpassning

- Inställningar för aromstyrka: 6

- Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
- Inställningar för kvarnen: 5
- Aromkontroll innan brygd
- Temperaturinställningar: 3
- Användarprofiler: 6

Övriga funktioner

- Automatisk sköljning och guidad avkalkning
- Gusto Perfetto
- Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen
- Snabb bryggare
- Löstagbar brygggrupp

Variation

- Drycker: Caffè crema, Cappuccino, Espresso,, Dubbel espresso, Espresso lungo, Espresso macchiato, Flat white, Varmt vatten, Latte macchiato, Mjölkskum, Ristretto
- brygggrupp: Varipresso-teknik
- Kaffepulveralternativ
- Dubbel kopp
- Dubbel kopp med mjölk: Nej