



Saeco GranBaristo Avanti Kaffeevollautomat

- 18 Kaffeespezialitäten
- Integrierte Milchkaraffe
- Edelstahl
- AquaClean



HD8978/01

Das fortschrittlichste Kaffeeerlebnis für zu Hause

Genießen Sie 18 über Ihr Tablet* zubereitete Getränke

Die Saeco GranBaristo Avanti bietet Ihnen eine Auswahl von 18 leckeren Getränken. Jedes Getränk kann an Ihren Geschmack angepasst und direkt über Ihr Smart-Gerät zubereitet werden. Die Wartung ist dank Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App* kinderleicht.

Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 18 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integriertem Milchbehälter
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 6 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Bearbeiten und speichern Sie bis zu 6 Benutzerprofile

Jeder Kaffee ein Meisterstück

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk
- Perfekter Milchschaum dank Latte Perfetto-Technologie
- Variabler Brühdruck für Kaffee und Espresso
- Ikonisches Edelstahl-Design, auf Präzision geformt

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Personalisieren und speichern Sie jedes Getränk ganz einfach über die App
- Mit AquaClean für bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach
- Verbesserte Bedienung der Maschine über das Hochleistungs-Display



Saeco

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Besonderheiten

18 Kaffeespezialitäten

Genießen Sie eine unvergleichliche Vielzahl von Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeefullautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

Integrierte Milchkaraffe



Genießen Sie super-cremige Cappuccinos und Latte Macchiatos bei perfekter Temperatur – auf unglaublich einfache Art und Weise. Gießen Sie einfach Milch in den Behälter, stecken Sie ihn in die Maschine, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Getränk. Egal ob Cappuccino oder Latte Macchiato, in nur wenigen Sekunden erhalten Sie Ihr Getränk – mit Milchauslauf ohne Spritzen bei idealer Temperatur.

Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeefullautomat bietet Kaffeegenuss im Überfluss – mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

Benutzerprofile



Speichern Sie Ihre persönlichen Kaffeepreferenzen in den leicht zugänglichen Benutzerprofilen. So können Sie Espresso, Kaffee, Cappuccino und alle anderen Getränke ganz einfach mit nur einem Knopfdruck nach Ihren Vorlieben zubereiten.

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

Latte Perfetto-Technologie



Krönen Sie jede Tasse Kaffee mit cremigem Milchschaum, der die Geschmacksknospen

verwöhnt. Der Milchbehälter schäumt die Milch zweimal auf und gibt den cremigen Schaum mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse. Der Behälter kann auch bequem im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist sehr hygienisch.

VariPresso-Technologie



Die Saeco GranBaristo bietet eine unvergleichliche Vielfalt an Getränken, passend für jede Gelegenheit, dank der patentierten VariPresso Brühkammer. Das Geheimnis liegt im einstellbaren Brühdruck: Stellen Sie einen hohen Druck für intensiven, aromatischen Espresso ein oder einen niedrigen Druck für normalen, klassischen Kaffee.

Edelstahl-Design



Jedes kleinste Detail dieser Maschine wurde mit höchster Qualität entwickelt und hergestellt. Hochwertige Verarbeitung in Edelstahl, inspiriert von italienischem Design und Handwerk, fügt sich jederzeit in eine klassische oder moderne Küche ein. Diese elegante Maschine ist ebenso edel wie der Kaffee, den sie zubereitet.

Daten

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 6
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Temperatureinstellungen: 3
- Benutzerprofile: 6

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierte Milchkaraffe, Schnelle Reinigung des Milchbehälters

Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

Technische Daten

- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters:

20 Portionen

- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 l
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 270 g
- Kabellänge: > 100 cm
- Ursprungsland: Italien
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 165 mm
- Produktabmessungen: 205 x 360 x 460 mm
- Spannung: 230 V
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wassertank: Zugriff von oben
- Produktgewicht: 13 kg

Diverses

- Kaffeespezialitäten: Caffè Crema, Cappuccino, Espresso, Doppelter Espresso, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Flat White, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum, Ristretto
- Brühgruppe: VariPresso-Technologie
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Ausstellungsdatum
2018-03-27

Version: 9.7.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Avanti App ist kompatibel mit iPad 3/4/Air/Mini retina unter iOS7 und höher sowie mit Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 Zoll)/Tab 4 (10,1 Zoll)/Note pro LTE (12,2 Zoll), Nexus 7 2013 (7 Zoll), Sony Xperia Z LTE (10,1 Zoll) unter Android 4.3 und höher sowie Bluetooth Version 4.0 und höher

* Bitte beachten Sie, dass die Saeco GranBaristo Avanti zwar App-fähig ist, jedoch kein Smart-Gerät im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Laden Sie die Saeco Avanti App hier herunter: <http://www.saeco.com/avanti-app>

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.