

PHILIPS

Ételpároló

Pure Essentials
Collection

9 l, 900 W

Előre beállított időzítés

HD9140/00



Ínycsiklandóbb ízek

Ízfokozás – saját ízlése szerint

A Flavour Booster ízfokozó hatásának köszönhetően az étel átveszi a különféle fűszerek kiváló aromáját. Az XL párolóedényben elkészítheti például kedvenc levesét, pörköltjét, főzelékét és rizottóját. Csak meg kell nyomni az előre beállított időzítő gombját, és kezdődhet is a főzés.

Ínycsiklandóbb ízek

- Az egyedi Flavour Booster ízfokozó a fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit
- XL párolóedény leveshez, pörköltökhöz, rizshez és sok minden máshoz
- Előre beállított időzítés hal, zöldség, rizs stb. elkészítéséhez
- Receptfüzet

Csak könnyedén

- Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
- Külső vízbetöltő nyílás
- Digitális óra
- A Melegen tartás funkció tálalásra készen tartja az ételt

Smart funkciók

- Vízkömentesítési és vízfeltöltési visszajelző
- Vezeték tárolása
- Az 500 ml-es kivehető csepptálca könnyen kiüríthető és tisztítható
- Egymásba helyezhető párolóedények


Fénypontok

Flavour Booster ízfokozó



A Philips pároló egyedi Flavour Booster ízfokozó funkciója a fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit, még inkább valódi ízt biztosítva a párolásnak. Tegye kedvenc fűszereit az ízfokozóba, a többi pedig bízsa a gőzre. A párolóból felszálló gőz kioldja a fűszerek finom aromáját, amely ínycsiklandó ízeivel alaposan átjárja az ételeket.

Előre beállított időzítés



A párolás szinte már művészet, ezért a Philips pároló számos előre beállított időzítéssel rendelkezik, amely a megfelelő párolási idő elérésekor automatikusan kikapcsolja a

készüléket. Így a sokféle étel (pl. rizs, tojás, zöldség, csirke és hal) nemcsak tökéletesen megőrzi zamatos ízét, hanem maradéktalanul tartalmazza a vitaminokat is.

XL párolóedény



Az XL párolóedénnyel változatosabb és ízletesebb ételeket készíthet családjának. XL párolóedény leveshez, pörkölthöz, rizshez és sok minden másához.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek



Mosogatógépben tisztítható alkatrészek – egyszerű tisztítás

Egymásba helyezhető párolóedények



Az egymásba helyezhető párolóedények kisebb helyen tárolhatók.

Külső vízbetöltő nyílás



A külső vízbetöltő nyíláson keresztül a tartály használat közben is feltölthető.

Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Anyag: Műanyag, rozsdamentes acél alkatrészekkel

Szín(ek): Fehér, metálszín és vörös

Mellékelt tartozékok

XL párolóedény: 2,5 l

Tojástartó

Általános jellemzők

Csúszásmentes lábak

Bekapcsolás jelzőfény

Hőszigetelt fogantyúuk

Vízszintjelző

Túlmelegedés és elpárolgás elleni védelem

Edények száma: 3 db

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 2,3 kg

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 450 x 227 mm

Műszaki adatok

Tápellátás: 900 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhozz: 100 cm

Az edények űrtartalma: 2,5 / 2,6 / 3,5 l

A víztartály űrtartalma: 1,1 l

