

PHILIPS

AirFryer

Viva Collection

Alacsony zsírfelhasználású olajsütő

Többfunkciós főzőkészülék

Fekete, 800 g

+ Étel-elválasztó tartozék

HD9226/20



Olajban sült ízletes ételek akár 80%-kal kevesebb zsiradékkal!*

Rapid Air technológia a tökéletes eredmény érdekében

A Philips Airfryer egyedülálló Rapid Air technológiája lehetővé teszi, hogy a forró levegővel végzett sütési folyamatot követően ételei kívül ropogósak, belül pedig omlósak legyenek. Mindezt akár 80%-kal* kevesebb zsiradék felhasználásával! Élvezze a gyorsabban elkészíthető és egészségesebb sült és grillezett ételeket.

Egészséges

- Rapid Air technológia az egészségesebb sütésért
- Egyedi tervezés alacsony zsírtartalmú, ízletes ételek készítéséhez

Ízletes és sokoldalú

- Receptfüzet tele ötletekben gazdag receptekkel
- Az Airfryer segítségével piríthat, grillezhet, és akár süthet is!
- Étel-elválasztó tartozék a maximális sütési felületért

Gyors és egyszerű

- Nagy sütési kapacitás az összes kedvenc receptjéhez
- Állítható idő- és hőmérsékletvezérlés
- Nagy teljesítmény a gyors sütési eredményhez
- Egyszerűen tisztítható és a normál sütőkhöz képest kevesebb szagot bocsát ki

Fénypontok

Rapid Air technológia



Az Airfryer egyedülálló Rapid Air technológiája lehetővé teszi, hogy a hagyományos olajsütőhöz képest kevesebb zsiradék felhasználásával, vagy teljesen zsiradék nélkül készítse el a legfinomabb sült, grillezett, és pirított falatokat, ételeket! A Rapid Air technológiájú Philips Airfryer a hagyományos sütőkhöz képest kevesebb szagot bocsát ki, a tisztítása egyszerű, használata pedig biztonságos és gazdaságos a mindennapi használat során!

0,8 kg sütési kapacitás



Nagy sütési kapacitás az összes kedvenc receptjéhez

Idő- és hőmérsékletvezérlés



A beépített időzítővel 30 perces sütési idő állítható be előre. Az automatikus kikapcsolási funkció hangjelzéssel jelzi az étel elkészültét. Széles tartomány között állítható hőmérséklet-szabályozó funkcióval 200 fokig választhatja ki

az ételhez legjobban illő sütési hőmérsékletet. Élvezze az arany színű, ropogós sült krumpli, falatkák, csirkehús utolérhetetlen ízét, amelyet az ideális sütési hőmérséklet szavatol, és amely a megfelelő időben készül el.

1400 W-os teljesítmény

1400W

Nagy teljesítmény a gyors sütési eredményhez

Étel-elválasztó tartozék mellékelve



Maximalizálja az AirFryer készülék sütési területét az étel-elválasztó tartozékkal! A tartozék lehetővé teszi többféle étel egyidejű elkészítését.

Változatos ételek




A Philips Airfryer innovatív Rapid Air technológiája segítségével nemcsak zsiradékban, hanem egyéb módon is süthet, pörkölt, grillezhet, és kedvenc ételeit egyetlen eszközzel készítheti el.

Nemzetközi receptek füzete

A gasztronómiai szakértők által írt receptfüzet inspirációt nyújt az Airfryer segítségével elkészíthető változatos, alacsony zsírtartalmú, sült ételekhez. Emellett a receptek bemutatják a készülék sokoldalúságát, így akár grillezhet, süthet és piríthat is, mindezt egészségesebben, gyorsabban és kényelmesebben.

Egyedi terméktervezés



A gyorsan keringő, rendkívül felforrósított levegő, a különleges alakzat és az optimális felmelegedési jellemzők kombinációjának köszönhetően az egyedi tervezésű Philips Airfryer segítségével rengetegféle ízletes sült ételt készíthet el- gyorsan, egyszerűen, egészségesen, anélkül, hogy feltétlenül olajat kellene hozzáadnia.

Mosogatógépben mosható alkatrészek



A tapadásmentes bevonattal ellátott kivethető fiók és ételkosár a kifogástalan és könnyű tisztítás érdekében mosogatógépben is mosható. A Rapid Air technológiának köszönhetően a Philips Airfryer megkíméli Önt és otthonát az égett olaj szagától.

Műszaki adatok

Mellékelt tartozékok

Étel-elválasztó tartozék: Nyársakkal

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fekete, ezüst

Anyagok: Műanyag

Általános jellemzők

30 perces időzítő

Állítható hőfokszabályozó

Automatikus kikapcsolás

Hőszigetelt fogantyúk

Vezetéktárolás

Csúszásmentes talp

Bekapcsolás jelzőfény

Étel elkészültét jelző hang

Beépített be- és kikapcsolás

Hőmérsékletjelző fény

Szabadalmaztatott Rapid Air technológia

Műszaki adatok

Tároló kapacitás: 2,2 l

Vezetékhoossz: 1,0 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Globális teljesítmény: 1425 W

Globális feszültség: 230 V

Tömeg és méretek

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 287 x 315 x 384 mm

Készülék tömege: 7,0 kg

