

# PHILIPS

## Hervidor

1,5 litros

2200 W

Metal pulido

HD9305/20



## Diseñada para durar

### Acero inoxidable resistente al óxido

La hervidora eléctrica de metal HD9305 está fabricada en acero inoxidable resistente al óxido y se ha diseñado en Reino Unido. Es segura y altamente duradera.

#### **Hervidora duradera de metal**

- Fabricada en acero inoxidable resistente al óxido, segura y duradera
- Hervidora con control diseñado en el Reino Unido, seguro y fiable

#### **Hervido rápido y fácil limpieza**

- Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza
- Filtro antidepósitos de cal para una taza de agua limpia

#### **Fácil de usar**

- Tapa abatible y totalmente extraíble para facilitar la limpieza
- Indicador de nivel de agua fácil de leer
- Recogecable para facilitar el almacenamiento
- Base inalámbrica con giro de 360° para levantar y colocar con facilidad


# Destacados

## Hervidora duradera de metal



Elegante hervidora de metal, fabricada en acero inoxidable resistente al óxido para garantizar una mayor durabilidad.

## Hervidora con control



Hervidora con control diseñado en el Reino Unido, seguro y fiable.

## Resistencia plana



La resistencia oculta de acero inoxidable permite un hervido rápido y una fácil limpieza.

## Tapa abatible, totalmente extraíble



Tapa abatible y totalmente extraíble para facilitar la limpieza.

## Indicador de nivel de agua



Indicador de nivel de agua fácil de leer en la parte posterior.

## Recogecable



El cable se puede enrollar alrededor de la base, de manera que es fácil colocar la hervidora en la cocina.

## Base inalámbrica con giro de 360°



Base inalámbrica con giro de 360° para levantar y colocar con facilidad.

## Filtro antidepósitos de cal



El filtro antidepósitos de cal extraíble garantiza que el agua que viertes en la taza está limpia.

# Especificaciones

## Especificaciones de diseño

Resistencia: Acero inoxidable

Material de la carcasa: Acero inoxidable

Material del interruptor: Polipropileno (PP)

Color(es): Negro

## Especificaciones generales

Recogecable

Base de 360 grados

Resistencia plana

## Especificaciones técnicas

Potencia: 2200 W

## Servicio

2 años de garantía mundial

