



Bouilloire

- 1,7 litre
- 2 200 W
- Métal brossé

HD9321/20

Conçue pour durer

Conçue pour bénéficier d'une longue durée de vie

La bouilloire électrique robuste HD9321 en métal est dotée d'une résistance plate facile à nettoyer qui permet d'amener l'eau à ébullition rapidement. Grâce à son mécanisme à ressort, le couvercle est pratique et facile à ouvrir.

Avantages

Ébullition rapide, nettoyage facile

- Bouilloire robuste en métal avec corps en acier inoxydable brossé
- Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile
- Tamis micro-perforé, pour de l'eau pure

Facile d'utilisation

- Remplissage couvercle et bec verseur
- Indicateur de niveau d'eau très lisible
- Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est sous tension

- Couvercle à ressort à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés
- Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé
- Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Utilisation sûre

- Multiples systèmes de sécurité

PHILIPS

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Design

Résistance chauffante	Acier inoxydable
Couleur(s)	Métal brossé
Matériau du corps du produit	Acier inoxydable

Caractéristiques générales

Sans fil	Oui
Pieds antidérapants	Oui
Forme ergonomique	Oui
Remplissage facile par le bec verseur	Oui
Range-cordon	Oui
Arrêt automatique	Oui
Protection contre le fonctionnement à vide	Oui
Base 360 °	Oui
Couvercle et bec verseur	Oui
Élément chauffant plat	Oui
Interrupteur	Polycarbonate
Ouverture du couvercle à ressort	Oui

Spécificités techniques

Capacité	1,7 l
Longueur du cordon	0,75 m
Fréquence	50/60 Hz
Alimentation	2 200 W
Tension	220-240 V

Entretien

Deux ans de garantie internationale	Oui
-------------------------------------	-----

Dimensions de l'emballage

Hauteur	30,60 cm
Largeur	22,20 cm
Profondeur	20,80 cm
Poids net	1,10 kg
Poids brut	1,54 kg
EAN	08710103646549
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851610

Carton externe

Longueur	43,50 cm
Largeur	23,80 cm
Hauteur	63,80 cm
Poids brut	6,86 kg
EAN	18710103646546
Nombre d'emballages	4



Les données sont sujettes à changement
2017, janvier 7

Version: 9.0.1
EAN: 08710103646549

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com