

PHILIPS

Czajnik

1,7 litra

2200 W

Metal, kolor złoty



HD9324/50



Stworzony z myślą o trwałości

Długi okres eksploatacji

Stylowy, złoty, metalowy czajnik elektryczny jest wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej i wyposażony w funkcję kontroli opracowaną w Wielkiej Brytanii. To trwałe i bezpieczne w użytkowaniu urządzenie.

Trwały, metalowy czajnik

- Wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej — bezpieczny i wytrzymały
- Funkcja kontroli czajnika opracowana w Wielkiej Brytanii — bezpieczna i niezawodna

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

- Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie
- Filtr z mikrosiateczką zapewnia czystą wodę

Łatwa obsługa

- Łatwe napełnianie i przykrywanie
- Czytelny wskaźnik poziomu wody
- Sprężynowy mechanizm otwierania i zamykania pokrywki z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie
- Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego ułatwia jego przechowywanie
- Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony
- Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Bezpieczeństwo użytkowania

- Wielelementowy system bezpieczeństwa


Zalety

Trwały, metalowy czajnik



Wytrzymały i stylowy metalowy czajnik wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej o długim okresie eksploatacji.

Funkcja kontroli czajnika



Funkcja kontroli czajnika opracowana w Wielkiej Brytanii — bezpieczna i niezawodna.

Płaski element grzejny



Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej zapewnia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie.

Łatwe napełnianie i przykrywanie



Czajnik można napełnić po otwarciu uchylanej pokrywy lub przez dzióbek.

Pokrywka z mechanizmem sprężynowym



Sprężynowy mechanizm otwierania i zamykania pokrywy z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Wskaźnik poziomu wody



Czytelny wskaźnik poziomu wody

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego



Przewód można owinać wokół podstawy, dzięki czemu przechowywanie czajnika jest łatwiejsze.

Wskaźnik kontrolny



Stylowe światelko wbudowane w wyłącznik wskazuje, że czajnik jest włączony.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)



Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa chroni przed skutkami zwarcia i zabezpiecza przed włączeniem pustego czajnika. Wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody lub po podniesieniu z podstawy.

Filtr z mikrosiateczką



Zdemontowany filtr z mikrosiateczką na dziobku powstrzymuje wszystkie drobinki kamienia większe niż 200 mikronów oraz zapewnia czystość wody wlewanej do filiżanki.

Dane techniczne

Dane techniczne

Element grzejny: Stal szlachetna

Materiał obudowy: Stal szlachetna

Materiał przełącznika: Polipropylen (PP)

Informacje ogólne

Łatwe napełnianie przez dziobek

Schówek na przewód

Automatyczne wyłączanie

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

Obrotowa podstawa

Możliwość napełniania przez pokrywkę i dziobek

Płaski element grzejny

Pokrywka z mechanizmem sprężynowym

Dane techniczne

Pojemność: 1,7 l

Moc: 2200 W

Serwis

2 lata gwarancji

