

# PHILIPS

## Pava Eléc.

1,7 litros

2200 W

Metal pulido

HD9326/29



## Bebidas calientes con mucho sabor

### Ajuste de temperatura para sus bebidas favoritas

¿Busca el sabor óptimo para su bebida? Para obtener el máximo sabor, cada bebida caliente se debe preparar a la temperatura ideal. Seleccione el botón de temperatura adecuado en la pava y podrá disfrutar del sabor óptimo de su bebida caliente.

#### **Bebidas calientes con mucho sabor**

- 4 botones de precalentado preestablecidos para seleccionar su bebida caliente favorita
- La función de conservación del calor mantiene el agua en la temperatura establecida

#### **Fácil de usar**

- Tapa y boquilla fáciles de llenar
- Tapa con resorte y abertura grande para llenar y limpiar fácilmente
- Guardacable de alimentación para facilitar el almacenamiento
- Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente
- Indicador de nivel de agua de fácil lectura

#### **Hervor rápido y fácil de limpiar**

- Pava de metal resistente con estructura de acero inoxidable pulido
- Base plana para hervir con rapidez y limpiar con facilidad
- Filtro de micromalla para una taza de agua libre de impurezas

#### **Segura para usar**

- Sistema de seguridad múltiple

# Destacados

## 4 botones de precalentado preestablecidos



Ajustes de temperatura programados de 80, 90, 95 y 100 °C para garantizar que el ingrediente básico del té, café instantáneo, sopa o fideos esté a la temperatura que desea.

## Función de conservación del calor



Ya no necesitará hervir el agua constantemente. La función de "keep warm" garantiza que el agua se mantendrá a la temperatura correcta preseleccionada.

## Tapa y boquilla fáciles de llenar

Para llenar la pava puede verter el líquido en la boquilla o abrir la tapa con bisagra.

## Tapa con resorte

Tapa con resorte y abertura grande para llenar y limpiar fácilmente sin entrar en contacto con el vapor.

## Guardacable de alimentación



El cable puede guardarse en la base para que el hervidor sea más fácil de ubicar en la cocina.

## Base sin cable con giro de 360°



Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente.

## Indicador de nivel de agua de fácil lectura



Indicador de nivel de agua de fácil lectura

## Pava de metal resistente



La resistente pava de metal con estructura de acero inoxidable bruñido está fabricada para tener una vida útil prolongada.

## Base plana

El interior de acero inoxidable garantiza que el agua hierva más rápido y facilita la limpieza de su interior.

## Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple contra el hervido sin agua, con apagado automático cuando está lista o cuando se levanta de la base.

## Filtro de micromalla



El filtro de micromalla extraíble de la boquilla impide el paso de todas las partículas de sarro con un tamaño mayor a 200 micrones y garantiza que el agua que vierta en la taza esté limpia.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

**Funciones del producto:** Base de 360 grados, Apagado automático, Sistema de seguridad sin agua, Almacenamiento del cable, Base plana, Soportes antideslizantes, Interruptor de encendido y apagado, Control de temperatura

## Servicio

2 años de garantía internacional

## Especificaciones técnicas

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Voltaje:** 220-240 V  
**Capacidad de la jarra:** 1,7 L  
**Alimentación:** 1850-2200 W

## Accesorios

Incluido: Filtro de la boquilla

## Terminación

**Material de la resistencia térmica:** Acero inoxidable  
**Material del cuerpo del aparato:** Acero

inoxidable

**Material del filtro:** Nylon

**Material del interruptor:** PP

## País de origen

Fabricado en: China

## Diseño

Color: Metal pulido

