

PHILIPS

Hervidor

Daily Collection

1.5 l

2200 W

Plástico

HD9334/20



Diseño moderno, fabricado para una máxima duración

Su diseño le permite ver la cantidad de agua que va a hervir

Este hervidor diseñado de forma inteligente le permite leer la cantidad de agua desde cualquier ángulo y filtra eficazmente la cal gracias al filtro de micromalla. Para hervir con confianza y de forma eficiente durante mucho tiempo.

Fácil de usar

- Intuitivo indicador del nivel de agua de 360°
- Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente
- Guardacable de alimentación para facilitar el almacenamiento

Hervimiento rápido y fácil limpieza

- Tapa desmontable para limpiar con facilidad
- Filtro de micromalla para una taza de agua limpia
- Elemento térmico plano fácil de limpiar


Seguridad de uso

- Diseño antiderrames para la tapa, el mango y el interruptor
- Sistema múltiple de seguridad



Destacados

Indicador de nivel de agua de 360°



Indicador de nivel de agua fácil de leer desde todos los ángulos gracias a su estructura translúcida. El elegante diseño inteligente con rayas también indica la cantidad de agua y de tazas.

Base sin cable con giro de 360°



Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente.

Guardacable de alimentación



Se puede enrollar el cable en la base para que el hervidor sea más fácil de almacenar en la cocina.

Tapa desmontable



Tapa totalmente desmontable para limpiar con facilidad.

Filtro de micromalla



El fino filtro de micromalla de la boquilla impide el paso de todas las partículas de cal con un tamaño mayor a 180 micrones y garantiza que el agua que vierta en la taza esté limpia.

Elemento térmico plano



El elemento oculto de acero inoxidable asegura rapidez al hervir y facilita la limpieza.

Antigoteo



Diseño antigoteo para la tapa, el mango y el botón, que evita el contacto con el vapor.

Sistema múltiple de seguridad

Sistema de seguridad múltiple contra el hervido sin agua, con apagado automático cuando está listo o cuando se levanta de la base.



PREMIO DE DISEÑO iF

Productos y proyectos galardonados por iF, conceptos y mucho más, seleccionados por los nombres más destacados en diseño. Todos los años, iF International Forum Design GmbH organiza una de las competencias de diseño más celebradas y apreciadas del mundo: el PREMIO DE DISEÑO iF. Reconocido como un símbolo de excelencia en diseño en todo el mundo, el PREMIO DE DISEÑO iF da la bienvenida a más de 5.000 propuestas que se envían desde 70 países todos los años.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.



reddot award 2016
winner

PREMIO AL DISEÑO RED DOT 2016

El premio al diseño Red Dot es un galardón al diseño de productos y de comunicación internacional. Conseguir un premio en este certamen prueba que las mentes creativas que hay detrás de un producto tienen una visión y son capaces de ponerla en práctica, de investigar y de experimentar, y que tendrán un impacto en el futuro. Hay categorías de premios para diseño de productos, agencias de diseño y conceptos de diseño.

Especificaciones

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Funciones del producto: Base de 360 grados, Apagado automático, Almacenamiento del cable, Elemento térmico plano, Guardacables integrado, Soporte antideslizante

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Especificaciones técnicas

Capacidad del recipiente: 1,5 L

Longitud del cable: 0.75 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 2200 W

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (La x An x Al):

223x162x254 mm

Filtro de micromalla: 180 µm

Diseño

Color: Blanco estrella y beige seda

Acabado

Material térmico: Acero inoxidable

Material del cuerpo del aparato: Plástico PP

Material del interruptor: Plástico PP

