

PHILIPS

Vattenkokare

Daily Collection

1,5 l

2 200 W

Plast

HD9334/20



Modern design som håller länge

Genomskinlig design så att du kan koka vad du vill

Med den här smart utformade vattenkokaren kan du avläsa vattenmängden från alla vinklar medan du effektivt filtrerar bort kalkavlagringar tack vare micromesh-filtret. Tillförlitlig och effektiv kokning, lång livslängd!

Enkel att använda

- 360° intuitiv vattennivåindikator
- Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering
- Sladdvinda för enkel förvaring

Snabb kokning och enkel rengöring

- Löstagbart lock så att det är lätt att nå vid rengöring
- Micromesh-filtrer för ständigt rent vatten
- Platt värmeelement som är lätt att rengöra

Säker användning

- Ingen ånga läcker ut med designen för lock, handtag och reglage
- Flera säkerhetssystem



reddot award 2016
winner

Funktioner

360° vattennivåindikator



Vattennivåindikator som är lätt att läsa av ur alla vinklar tack vare den genomskinliga kroppen. De snygga ränderna indikerar på ett smart sätt vattennivån samt antalet koppar.

Sladdlös 360° vridbar basplatta



Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering.

Nätssladdvinda



Sladden kan lindas runt bottenplattan, så att det är lätt att placera vattenkokaren i köket.

Löstagbart lock



Helt löstagbart lock så att det är lätt att nå vid rengöring.

Micromesh-filtrer



Det löstagbara fina micromesh-filtret på pipen fångar alla kalkpartiklar större än 180 mikron och ser till att vattnet du får i koppen är rent.

Platt värmeelement



Det dolda elementet i rostfritt stål garanterar snabb kokning och enkel rengöring.

Ångläckagesäker



Ångläckagesäker konstruktion för lock, handtag och brytare för att undvika kontakt med ångan.

Flera säkerhetssystem

Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med automatisk avstängning när vattnet är klart eller när vattenkokaren lyfts upp från bottenplattan.



IF DESIGN AWARD

IF-prisbelönda produkter, projekt, koncept och mer, utvalda av de främsta namnen inom design. Varje år organiserar iF International Forum Design GmbH en av världens mest hyllade och uppskattade formgivningstävlingarna: iF DESIGN AWARD. iF DESIGN AWARD är en symbol för utmärkt design över hela världen och tar varje år emot över 5 000 bidrag från 70 länder.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.



reddot award 2016
winner

RED DOT DESIGN AWARD 2016

Red Dot Design Award är ett internationellt pris för produktdesign och kommunikation. Ett pris i den här tävlingen visar att kreativa hjärnor har en vision och kan fokusera, utföra, forska och experimentera – och något att hålla ögonen på i framtiden. Det finns priskategorier för produktdesign, designstudior och designkoncept.

Specifikationer

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: 360-graders basplatta, Automatisk avstängning, Sladdförvaring, Platt värmeelement, Inbyggd sladdförvaring, Stabiliserande fötter

Service

2 års världsomfattande garanti

Tekniska specifikationer

Kapacitet: 1,5 L

Sladdlängd: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 2 200 W

Spänning: 220-240 V

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 223 x 162 x 254 mm

Micromesh-filter: 180 µm

Design

Färg: Stjärnvit och ljusbeige

Legering

Materialvärmeelement: Rostfritt stål

Material i huvudenhet: PP-plast

Material för strömbrytare: PP-plast

