



Vattenkokare

- 1,5 l
- 2 200 W
- Plast

HD9334/20

Modern design som håller länge

Genomskinlig design så att du kan koka vad du vill

Med den här smart utformade vattenkokaren kan du avläsa vattenmängden från alla vinklar medan du effektivt filtrerar bort kalkavlagringar tack vare micromesh-filtret. Tillförlitlig och effektiv kokning, lång livslängd!

Fördelar

Enkel att använda

- 360° intuitiv vattennivåindikator
- Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering
- Sladdvinda för enkel förvaring

Snabb kokning och enkel rengöring

- Löstagbart lock så att det är lätt att nå vid rengöring
- Micromesh-filter för ständigt rent vatten

- Platt värmeelement som är lätt att rengöra

Säker användning

- Ingen ånga läcker ut med designen för lock, handtag och reglage
- Flera säkerhetssystem

PHILIPS

Funktioner

360° vattennivåindikator



Vattennivåindikator som är lätt att läsa av ur alla vinklar tack vare den genomskinliga kroppen. De snygga ränderna indikerar på ett smart sätt vattennivån samt antalet koppar.

Sladdlös 360° vridbar basplatta



Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering.

Nätssladdvinda



Sladden kan lindas runt bottenplattan, så att det är lätt att placera vattenkokaren i köket.

Löstagbart lock



Helt löstagbart lock så att det är lätt att nå vid rengöring.

Micromesh-filter



Det löstagbara fina micromesh-filtret på pipen fångar alla kalkpartiklar större än 180 mikron och ser till att vattnet du får i koppen är rent.

Platt värmelement



Det dolda elementet i rostfritt stål garanterar snabb kokning och enkel rengöring.

Ångläckagesäker



Ångläckagesäker konstruktion för lock, handtag och brytare för att undvika kontakt med ångan.

Flera säkerhetssystem



Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med automatisk avstängning när vattnet är klart eller när vattenkokaren lyfts upp från bottenplattan.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner 360-graders basplatta
Automatisk avstängning
Sladdförvaring
Platt värmelement
Inbyggd sladdförvaring
Stabiliserande fötter

Service

2 års världsomfattande garanti Ja

Tekniska specifikationer

Kapacitet 1,5 L
Sladdlängd 0,75 m
Frekvens 50/60 Hz
Effekt 2 200 W
Spänning 220-240 V

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H) 223 x 162 x 254 mm
Micromesh-filter 180 µm

Design

Färg Stjärnvit och ljusbeige

Daily Collection

Legering

Materialvärmeelement	Rostfritt stål
Material i huvudenhet	PP-plast
Material för strömbrytare	PP-plast

Förpackningens mått

Höjd	25,20 cm
Bredd	22,60 cm
Djup	19,20 cm
Nettovikt	1,06 kg
Bruttovikt	1,43 kg
EAN	08710103722861
Antal produkter som medföljer	1

Ursprungsland	CN
Harmoniserad systemkod	851610

Yttre kartong

Längd	59,60 cm
Bredd	24,40 cm
Höjd	53,00 cm
Bruttovikt	9,47 kg
EAN	18710103722868
Antal konsumentförpackningar	6



data som kan komma att
ändras
2017, April 18
Version: 7.1.1
EAN: 08710103722861

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com