

PHILIPS

Wasserkocher

Daily Collection

1,5 l

2200 W

Kunststoff

HD9334/90



Ein stilvolles und langlebiges Design

Transparentes Design lässt Sie alles wunschgemäß kochen

Dank dieses clever entworfenen Wasserkochers können Sie die Wassermenge aus jedem Winkel ablesen und gleichzeitig dank des Mikro-Sieb-Filters Kalkablagerungen herausfiltern. Zuverlässiges und effizientes Kochen – mit langer Lebensdauer.

Einfache Handhabung

- Intuitive 360°-Wasserstandsanzeige
- Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen
- Kabelaufwicklung zur einfachen Aufbewahrung

Kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle und einfaches Reinigen

- Abnehmbarer Deckel für mühelose Reinigung
- Mikro-Sieb-Filter für reines Wasser
- Flaches Heizelement ermöglicht einfache Reinigung

Sichere Anwendung

- Kein Dampfaustritt aus Deckel, Griff und Schalter
- Mehrstufiges Sicherheitssystem

Besonderheiten

360°-Wasserstandsanzeige



Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige aus jeder Perspektive dank dem transparenten Gehäuse. Die eleganten Streifen zeigen außerdem praktischerweise Wasser- und Tassen-Mengen an.

Kabellose 360°-Pirouettenbasis



Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen.

Netzkabelaufwicklung



Das Kabel kann um die Basis gewickelt werden; so findet der Wasserkocher einfach in Ihrer Küche Platz.

Abnehmbarer Deckel




Vollständig abnehmbarer Deckel für mühelose Reinigung.

Mikro-Sieb-Filter



Der abnehmbare feine Mikro-Sieb-Filter am Ausguss hält alle Kalkpartikel mit einer Größe von mehr als 180 Mikrometer zurück und stellt sicher, dass nur sauberes Wasser in Ihre Tasse gelangt.

Flaches Heizelement



Das Element aus Edelstahl liefert kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle und ist ganz einfach zu reinigen.

Kein Dampfaustritt



Kein Dampfaustritt aus Deckel, Griff und Schalter durch ein Design, das Kontakt mit Dampf vermeidet.

Mehrstufiges Sicherheitssystem



Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehschutz zur automatischen Abschaltung, wenn das Wasser kocht oder der Wasserkocher von der Basis genommen wird.

Daten

Ursprungsland

Hergestellt in: China

Allgemeine Spezifikationen

Produktfunktionen: 360°-Gerätefuß,
Automatische Abschaltung, Kabelaufwicklung,
Flaches Heizelement, Integrierte
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-FüÙe

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Technische Daten

Fassungsvermögen Schüssel: 1,5 L
Kabellänge: 0,75 m
Frequenz: 50/60 Hz
Leistung: 2200 W
Spannung: 220 – 240 V

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (L x B x H):
223 x 162 x 254 mm
Mikro-Sieb-Filter: 180 µm

Design

Farbe: Schwarz

Ausführung

Material Heizelement: Edelstahl
Gehäusematerial: PP (Kunststoff)
Material Schalter: PP (Kunststoff)

