

# PHILIPS

## Hurtigkoker

Avance Collection

1,5 liter

2200 W

Med glasskanne



HD9340/00



## Ekstra robust, langvarig glass

Den første hurtigkokeren fra Philips i glass og rustfritt stål er ekstra solid og har lang levetid. Med kopp for kopp-indikatoren koker du bare det vannet du trenger, noe som også er mer miljøvennlig.

### Enkel å bruke

- Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på
- Ledningskveiler for enkel oppbevaring
- Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering.
- Hengslet lokk med utløserknapp for enkel oppfylling og rengjøring
- Énkoppsindikator slik at du koker kun det vannet du trenger

### Rask koking og enkel rengjøring

- flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring
- Anti-kalkavleiringsfilter for en kopp med rent vann

### Sikker i bruk

- Flersidig sikkerhetssystem

### Solid med lang levetid

- SCHOTT DURAN®-glass som er produsert i Tyskland og perfekt for koking

# Høydepunkter

## Ledningskveiler



Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at hurtigkokeren enkelt kan plasseres på kjøkkenet.

## Pilotlampe

Elegant lampe som er installert i av/på-knappen, viser når hurtigkokeren er slått på.

## Flatt varmeelement



Det tildekkede elementet i rustfritt stål sørger for rask koking og enkel rengjøring.

## Enkopsindikator



Gir forbrukerne muligheten til å koke kun det vannet de trenger. Dermed sparer de strøm og vann, noe som også er mer miljøvennlig.

## Trådløs 360° piruettbase



Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering.

## Hengslet lokk med utløserknapp



Hengslet lokk med utløserknapp for enkel oppfylling og rengjøring, og som også bidrar til at du ikke blir truffet av dampen.

## SCHOTT DURAN® -glass



Hurtigkokeren er laget med spesialglass fra SCHOTT DURAN® i Tyskland som tåler mye, varer lenge og passer best til høye temperaturer som ved koking.

## Flersidig sikkerhetssystem

Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking som slår seg automatisk av når den er ferdig, eller når den løftes av sokkelen.

## Anti-kalkavleiringsfilter



Det avtakbare anti-kalkavleiringsfilteret sørger for at vannet du heller i koppen, er rent.

# Spesifikasjoner

## Designmessige spesifikasjoner

Varmeelement: Rustfritt stål  
Materiale, bryter: Polypropylen (PP)  
Farge(r): Hvit og svart

## Generelle spesifikasjoner

Trådløs  
Sklisikre føtter  
Ergonomisk håndtak  
Lokk med bred åpning

Ledningsoppbevaring  
Automatisk avslåing  
Beskyttelse mot tørrkoking  
360 graders base  
Flatt varmeelement

## Tilbehør

Filter: Tutfilter

## Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet: 1,5 l  
Ledningslengde: 0,75 m  
Frekvens: 50/60 Hz  
Drift: 1850–2200 W  
Spenning: 220–240 V

## Service

To års verdensomspennende garanti

