



Hurtigkoker

- 1,5 liter
- 2200 W
- Med glasskanne

HD9340/00

Ekstra robust, langvarig glass

Den første hurtigkokeren fra Philips i glass og rustfritt stål er ekstra solid og har lang levetid. Med kopp for kopp-indikatoren koker du bare det vannet du trenger, noe som også er mer miljøvennlig.

Fordeler

Enkel å bruke

- Ledningskveiler for enkel oppbevaring
- Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på
- Énkoppsindikator slik at du koker kun det vannet du trenger
- Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering.
- Hengslet lokk med utløserknapp for enkel oppfylling og rengjøring

Rask koking og enkel rengjøring

- Flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring

- Anti-kalkavleiringsfilter for en kopp med rent vann

Sikker i bruk

- Flersidig sikkerhetssystem

Solid med lang levetid

- SCHOTT DURAN®-glass som er produsert i Tyskland og perfekt for koking

PHILIPS

Funksjoner

Ledningskveiler



Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at hurtigkokeren enkelt kan plasseres på kjøkkenet.

Pilotlampe



Elegant lampe som er installert i av/på-knappen, viser når hurtigkokeren er slått på.

Flatt varmeelement



Det tildekkede elementet i rustfritt stål sørger for rask koking og enkel rengjøring.

Enkopsindikator



Gir forbrukerne muligheten til å koke kun det vannet de trenger. Dermed sparer de strøm og vann, noe som også er mer miljøvennlig.

Trådløs 360° piruettbase



Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering.

Hengslet lokk med utløserknapp



Hengslet lokk med utløserknapp for enkel oppfylling og rengjøring, og som også bidrar til at du ikke blir truffet av dampen.

SCHOTT DURAN®-glass



Hurtigkokeren er laget med spesialglass fra SCHOTT DURAN® i Tyskland som tåler mye, varer lenge og passer best til høye temperaturer som ved koking.

Flersidig sikkerhetssystem



Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking som slår seg automatisk av når den er ferdig, eller når den løftes av sokkelen.

Anti-kalkavleiringsfilter



Det avtakbare anti-kalkavleiringsfilteret sørger for at vannet du heller i koppen, er rent.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Designmessige spesifikasjoner

Varmeelement	Rustfritt stål
Materiale, bryter	Polypropylen (PP)
Farge(r)	Hvit og svart

Generelle spesifikasjoner

Trådløs	Ja
---------	----

Avance Collection

Sklisikre føtter	Ja
Ergonomisk håndtak	Ja
Lokk med bred åpning	Ja
Ledningsoppbevaring	Ja
Automatisk avslåing	Ja
Beskyttelse mot tørrkoking	Ja
360 graders base	Ja
Flatt varmeelement	Ja

Tilbehør

Filter	Tutfilter
--------	-----------

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet	1,5 l
Ledningslengde	0,75 m
Frekvens	50/60 Hz
Drift	1850–2200 W
Spenning	220–240 V

Service

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Mål, emballasje

Høyde	23,00 cm
Bredde	23,00 cm
Dybde	30,90 cm
Nettovekt	1,18 kg
Bruttovekt	1,64 kg
EAN	08710103706946
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851610

Ytre eske

Lengde	47,90 cm
Bredde	24,60 cm
Høyde	33,30 cm
Bruttovekt	3,92 kg
EAN	18710103706943
Antall emballasjer	2



data kan endres
2016, November 16

Version: 3.0.1
EAN: 08710103706946

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com