

PHILIPS

Bollitore

Daily Collection

1 l, 2000 W

plastica

Bianco stella e blu caraibi

Bollitore



HD9344/10



Design elegante, dimensioni compatte

Il design trasparente ti consente di bollire solo il liquido necessario

Il bollitore Philips è stato progettato per essere completamente protetto e sigillato. Non presenta perdite di vapore o di acqua.

Facilità d'uso

- Design compatto per bollire solo l'acqua che serve
- Indicatore del livello dell'acqua traslucido
- Senza filo con base girevole a 360° per impugnatura e riposizionamento facili
- Dispositivo di avvolgimento cavo per una pratica custodia del ferro

Facile da pulire

- Coperchio rimovibile e ampia apertura per una facile pulizia
- Filtro con micro-trama per una tazza di acqua senza residui
- Le resistenze piatte garantiscono una rapida bollitura e una pulizia semplice

Sicura

- Trattiene il vapore su coperchio, maniglia e int.
- Sistema di sicurezza multiplo per evitare il funzionamento a secco

In evidenza

Design compatto



Ti consente di bollire la quantità di acqua necessaria più rapidamente e occupa meno spazio sul piano della cucina.

Corpo traslucido

Il corpo traslucido consente di leggere facilmente il livello dell'acqua da ogni angolazione. Le eleganti fasce indicano in modo intelligente l'esatta quantità di acqua, dal momento che ogni fascia rappresenta una tazza di acqua (250 ml).

Base rotante a 360° senza filo



Senza filo con base girevole a 360° per impugnatura e riposizionamento facili.

Avvolgicavo



Il cavo può essere avvolto attorno alla base per posizionare facilmente il bollitore in cucina.

Coperchio rimovibile




Puoi inserire facilmente la mano per pulire il bollitore grazie al coperchio completamente rimovibile e all'ampia apertura.

Filtro con micro-trama



Il filtro con micro-trama rimovibile sul beccuccio trattiene tutte le particelle di calcare con dimensioni maggiori di 180 micron e assicura che l'acqua che versi nella tazza sia pulita.

Resistenza piatta



La resistenza in acciaio inox garantisce una rapida bollitura e una pulizia semplice.

Design brevettato anti-perdite di vapore



Il coperchio, l'impugnatura e l'interruttore sono completamente a prova di vapore per la massima sicurezza.

Sistema di sicurezza multiplo



Il bollitore si spegne automaticamente quando l'acqua è pronta, quando viene sollevato dalla base o quando l'acqua non è sufficiente.

Specifiche

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Base a 360 gradi, Spegnimento automatico, Protezione contro il funzionamento a secco, Vano portacavo, Resistenza piatta, Piedini antiscivolo, Interruttore accensione/spegnimento, Riempimento dal coperchio/beccuccio

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Capacità vaso: 1 L
Lunghezza cavo: 0,75 m
Frequenza: 50/60 Hz
Assorbimento: 2000 W
Voltaggio: 220-240 V

Peso e dimensioni

Filtro con micro-trama: 200 µm

Design

Colore: Bianco stella e blu caraibi

Rifiniture

Materiale resistenza: Acciaio inox
Materiale del corpo principale: Plastica PP
Materiale interruttore: Plastica PP

