

# PHILIPS

## 电水壶

Daily Collection

1.0 升、1680 瓦

不锈钢

设计精巧

电水壶



HD9348/08



## 外形小巧，经久耐用

采用不锈钢和密封设计，确保不漏水

这款飞利浦水壶融入了飞利浦 60 余年的制壶专业经验。它由坚固的食品接触用安全不锈钢制成，可确保长时间使用寿命。我们的设计十分坚实耐用，可保长期频繁使用。

### 易于使用

- 小巧身形，仅能煮沸您所需要的水
- 弹簧盖使开口方便
- 电水壶打开后，操作指示灯会亮起
- 易读水位计指示杯量
- 360° 无绳分体式底座，拿起和放回轻松。
- 电源线绕线装置，理线方便

### 快速煮水，轻松清洁

- 特细过滤网，有效过滤一杯净水
- 平板加热组件实现迅速加热，方便清洁
- 坚实耐用的金属电水壶，具有抛光不锈钢壶身

### 使用安全

- 多重安全系统，防止干烧
- 食品接触安全不锈钢



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 小巧身形



使您快速地烧开所需的水量，同时占用较少的厨房空间。

## 弹簧盖



弹簧盖，只需轻触按钮即可轻松打开，也可避免接触蒸汽。

## 操作指示灯



开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

## 360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，拿起和放回轻松。

## 电源线绕线装置



线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。

## 特细过滤网



软嘴上的可拆卸特细过滤网阻挡所有尺寸大于 200 微米的水垢颗粒，并确保倒入杯中的水洁净。

## 多重安全系统




当水烧开时，电水壶从基座上提起时，电水壶将自动关闭，当电水壶中水量太少时，也将自动关闭以防止干烧。

## 食品接触安全材料

这款电水壶由食物接触安全不锈钢制成，确保每一杯水的清洁。

## 平底板加热组件



不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁方便。

## 水位计



可以轻松在把手下面读取水位。杯量水位计，让您能够仅煮沸所需的水量，从而可节约电能和水，为建设美好环境尽一份力。

## 坚实耐用的金属电水壶

坚实耐用的金属电水壶，具有抛光不锈钢壶身，使用寿命长。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 原产地

原产地: 中国

## 普通参数

产品功能: 360 度底座, 自动关熄功能, 防干烧保护, 电源线存储装置, 平底板加热组件, 防滑底座, 开/关按键, 电源指示灯, 杯盖和注水口, 弹簧盖

## 服务

2 年全球保修

## 技术规格

搅拌杯容量: 1 升  
电线长度: 0.75 米  
频率: 50-60 赫兹  
功率: 1680 瓦  
电压: 220 伏

## 重量和尺寸

特细过滤网: 200 微米  
产品重量: 0.962 千克  
重量 (含包装): 1.296 千克  
包装尺寸 (长x宽x高): 185 x 250 x 205 毫米

## 设计

颜色: 不锈钢

## 表面处理

加热元件材料: 不锈钢  
机身材料: 不锈钢  
开关材料: PP 塑料

