

# PHILIPS

## 煮水壺

Daily Collection

1.0 公升，1200 瓦

不鏽鋼

迷你型

煮水壺

HD9348/54



## 精巧尺寸，耐久效能

### 不鏽鋼密封設計，保證不滲漏

飛利浦以超過 60 年的專業煮水壺知識設計出這款堅固的煮水壺，由符合食物接觸安全要求的不鏽鋼製成，確保使用壽命持久。高度耐用設計，可承受經久且頻繁的使用。

#### 輕鬆體驗

- 指示燈會顯示煮水壺電源已開啟
- 無線 360° 旋轉底座，方便舉起與放置。
- 輕巧設計，讓您可適量沖煮所需的水量
- 彈跳式上蓋，輕鬆開啟
- 電線捲線器，收納方便
- 一目了然的水位指示，清楚表示需要的杯數份量

#### 快速煮沸、容易清潔

- 平底加熱元件加熱迅速、清潔方便
- 耐用的刷紋不鏽鋼機身煮水壺
- 微漏濾網，提供潔淨的用水品質

#### 使用安全

- 符合食物接觸安全要求的不鏽鋼材質
- 多重安全系統可防止乾燒

# 焦點

## 輕巧設計



讓您快速沖煮所需的水量，不佔流理台空間。

## 彈跳式上蓋



彈跳式上蓋，只要按一下按鈕，開啟毫不費力，同時也可避免接觸到蒸氣。

## 指示燈



開關內嵌優雅燈光，可在煮水壺電源開啟時亮起。

## 無線 360° 旋轉底座



無線 360° 旋轉底座，方便舉起與放置。

## 電源線收納設計



電線可纏繞在底座上，讓煮水壺更方便收納在廚房任何位置。

## 微漏濾網



壺嘴附可拆式微漏濾網，可去除所有大於 200 微米的水垢微粒，確保杯中的飲用水純淨無虞。

## 多重安全系統




在水煮沸、煮水壺從底座拿起，或是水量過少時，煮水壺會自動斷電，以避免乾燒。

## 符合食物接觸安全要求的材質

這款煮水壺採用符合食物接觸安全要求的不鏽鋼製成，提供潔淨的用水品質。

## 平底加熱元件



該元件以不鏽鋼包覆，所以煮沸速度快而且便於清洗。

## 水位指示



握把底部的水位指示，簡單易懂。依杯數設計的指示，利於沖煮所需的水量，省電省水之外，更名為環保盡一份心。

## 堅固耐用的金屬煮水壺

堅固耐用的金屬煮水壺，搭配刷紋不鏽鋼機身，經得起時間考驗。

# 規格

## 產地

製造於: 中國

## 一般規格

產品功能: 360° 旋轉底座, 自動斷電, 防空燒保護裝置, 電線收納, 平底加熱元件, 上蓋和壺嘴注水, 防滑底部, 電源開關, 電源開啟指示燈, 彈跳式上蓋

## 客戶服務

兩年全球保固: 是

## 技術規格

果汁壺容量: 1 L  
電線長度: 0.75 m  
頻率: 50-60 Hz  
功率: 1200 W  
電壓: 110 V

## 重量和尺寸

包裝尺寸 (長x寬x高): 185 x 250 x 205 mm  
產品含包裝重量: 1.296 kg  
產品重量: 0.962 kg  
微漏濾網: 200 微米

## 設計

顏色: 粉紅色

## 外觀質感

加熱元件材質: 不鏽鋼  
主體材質: 不鏽鋼  
開關材質: 聚丙烯塑膠

