

PHILIPS

Hurtigkoker

Daily Collection

Metall

Fjærbelastet lokk

Lysindikator

1,7 l



HD9350/90



Utformet for å vare

For langvarig og pålitelig bruk hver dag

Solid hurtigkoker i sikkert, rustfritt stål for langvarig og pålitelig daglig bruk. Philips sørger for 60 års pålitelighet og ekspertise til denne langtidsholdbare hurtigkokeren.

Rask, sikker koking

- Slitesterk vannbeholder i rustfritt stål for lang levetid
- Mikromaskefilteret fanger opp små kalkavleiringspartikler
- Flatt varmeelement for rask koking
- Flere sikkerhetssystemer hindrer tørkoking

Enkel å fylle, bruke og rengjøre

- Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på
- Vannivåindikator som er enkel å lese av
- Fjærbelastet lokk med stor åpning for rengjøring
- Enkel påfylling via lokket eller tuten
- Trådløs hurtigkoker med 360° piruettsokkel
- Ledningskveiler for enkel justering og oppbevaring



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Design i rustfritt stål


Slitesterk vannbeholder av børstet, rustfritt stål for pålitelig bruk i lang tid.

Mikromaskefilter



Et avtakbart mikromaskefilter på tuten fanger opp kalkavleiringspartikler helt ned til 200 mikroner, så du kan være trygg på at du får kalkfritt vann.

Flatt varmeelement



Et tildekket varmeelement i rustfritt stål sørger for rask koking og enkel rengjøring.

Flersidig sikkerhetssystem



Hurtigkokeren slår seg automatisk av når vannet er kokt, når den løftes av sokkelen, eller når det er for lite vann i den, slik at du unngår tørrkoking.

Pilotlampe



En elegant indikatorlampe på av/på-knappen viser når hurtigkokeren er slått på.

Vannivåindikator



Det er enkelt å lese av vannivået med indikatoren plassert under håndtaket

Fjærbelastet lokk med stor åpning*



Lokket åpnes mykt ved et enkelt knappetrykk, slik at du unngår kontakt med damp. Den store åpningen gjør rengjøring enklere.

Enkel påfylling



Du kan fylle hurtigkokeren via tuten eller ved å åpne det fjærbelastede lokket.

Trådløs + 360° piruettsockel



Den trådløse hurtigkokeren sitter på en 360° piruettsockel som gjør betjeningen enkel.

Skjult ledningskveiler



Ledningen kan kveiles inn under sokkelen, slik at den har riktig lengde for alle kjøkken og enkelt kan oppbevares.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: 360 graders base, Automatisk avslåing, Beskyttelse mot tørrkoking, Ledningsoppbevaring, Flatt varmeelement, Sklisikre føtter, Av/på-knapp, Pilotlampe, Fjærbelastet lokk, Lokk med bred åpning

Trådløs

Enkel påfylling i tut

Ergonomisk håndtak

Påfylling i lokk og tut

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brakerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet: 1,7 L

Ledningslengde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 1850–2200 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

198 x 228 x 244 millimeter

Mikromaskefilter: 200 µm

Utforming

Farge: Rustfritt stål

Overflate

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

Materiale, strømbryter: Polypropylen (PP)

