



Hurtigkoker

- Metall
- Fjærbelastet lokk
- Lysindikator
- 1,7 l

HD9350/90

Utformet for å vare

For langvarig og pålitelig bruk hver dag

Solid hurtigkoker i sikkert, rustfritt stål for langvarig og pålitelig daglig bruk. Philips sørger for 60 års pålitelighet og ekspertise til denne langtidsholdbare hurtigkokeren.

Fordeler

Rask, sikker koking

- Slitesterk vannbeholder i rustfritt stål for lang levetid
- Mikromaskefilteret fanger opp små kalkavleiringspartikler
- Flatt varmeelement for rask koking
- Flere sikkerhetssystemer hindrer tørrkoking

Enkel å fylle, bruke og rengjøre

- Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på

- Vannivåindikator som er enkel å lese av
- Fjærbelastet lokk med stor åpning for rengjøring
- Enkel påfylling via lokket eller tuten
- Trådløs hurtigkoker med 360° piruettsokkel
- Ledningskveiler for enkel justering og oppbevaring

Funksjoner

Design i rustfritt stål

Slitesterk vannbeholder av børstet, rustfritt stål for pålitelig bruk i lang tid.

PHILIPS

Daily Collection

Mikromaskefilter



Et avtakbart mikromaskefilter på tuten fanger opp kalkavleiringspartikler helt ned til 200 mikroner, så du kan være trygg på at du får kalkfritt vann.

Flatt varmeelement



Et tildekket varmeelement i rustfritt stål sørger for rask koking og enkel rengjøring.

Flersidig sikkerhetssystem



Hurtigkokeren slår seg automatisk av når vannet er kokt, når den løftes av sokkelen, eller når det er for lite vann i den, slik at du unngår tørrkoking.

Pilotlampe



En elegant indikatorlampe på av/på-knappen viser når hurtigkokeren er slått på.

Vannivåindikator



Det er enkelt å lese av vannivået med indikatoren plassert under håndtaket

Fjærbelastet lokk med stor åpning*



Lokket åpnes mykt ved et enkelt knappetrykk, slik at du unngår kontakt med damp. Den store åpningen gjør rengjøring enklere.

Enkel påfylling



Du kan fylle hurtigkokeren via tuten eller ved å åpne det fjærbelastede lokket.

Trådløs + 360° piruett sokkel



Den trådløse hurtigkokeren sitter på en 360° piruett sokkel som gjør betjeningen enkel.

Skjult ledningskveiler



Ledningen kan kveiles inn under sokkelen, slik at den har riktig lengde for alle kjøkken og enkelt kan oppbevares.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner

360 graders base
Automatisk avslåing
Beskyttelse mot tørrkoking
Ledningsoppbevaring
Flatt varmeelement
Sklisikre føtter

Av/på-knapp
Pilotlampe
Fjærbelastet lokk
Lokk med bred åpning
Ja
Ja
Ja

Trådløs
Enkel påfylling i tut
Ergonomisk håndtak

Daily Collection

Påfylling i lokk og tut	Ja	Materiale, strøm- bryter	Polypropylen (PP)
Service		Mål, emballasje	
To års verdensom- spennende garanti	Ja	Høyde	24,40 cm
Bærekraft		Bredde	22,80 cm
Emballasje	> 90 % resirkulerte materialer	Dybde	19,80 cm
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir	Nettvekt	1,10 kg
Tekniske spesifikasjoner		Bruttovekt	1,48 kg
Kapasitet	1,7 L	EAN	08710103817253
Ledningslengde	0,75 m	Antallet produkter som følger med	1
Frekvens	50/60 Hz	Opprinnelsesland	CN
Drift	1850–2200 W	Harmonisert system- kode	851610
Spenning	220–240 V	Ytre eske	
Mål og vekt		Lengde	61,40 cm
Emballasjens mål (L x B x H)	198 x 228 x 244 millimeter	Bredde	24,00 cm
Mikromaskefilter	200 µm	Høyde	51,00 cm
Utforming		Bruttovekt	9,45 kg
Farge	Rustfritt stål	EAN	18710103817250
Overflate		Antall emballasjer	6
Materiale i hoved- delen	Rustfritt stål		

* 25 % større enn den vanlige Philips-metallhurtigkokeren HD9320



data kan endres
2018, November 21

Version: 9.4.1
EAN: 08710103817253

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com