

# PHILIPS

Електрическа кана

Daily Collection

Metal

Капак с пружина

Светлинен индикатор

1,7 л

HD9352/50



## Проектирано за дълъг живот

Изцяло от неръждаема стомана с по-голям отвор на капака

Издръжлива кана от безопасна подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за дълготрайна и надеждна всекидневна употреба. Philips предлага 60 години доверие и опит в тази елегантна дълготрайна кана.

### Бързо, безопасно кипване

- Плосък нагревателен елемент за бързо кипване
- Микромрежест филтър улавя фините частици варовик
- Многостепенна система за безопасност срещу прегаряне на сухо
- Издръжливо тяло от неръждаема стомана за дълъг живот

### Лесно за пълнене, използване и почистване

- Приспособление за навиване на кабела за лесно регулиране и съхранение
- Безжична кана с въртяща се на 360° основа
- Лесно пълнене през капак или улей
- Лесно отчитане на индикацията за ниво на водата
- Капак с пружина с голям отвор за почистване
- Контролната лампичка показва кога каната е включена


## Акценти

### Скрито приспособление за навиване на кабела



Кабелът може да бъде увит под основата за правилна дължина за всяка кухня и за лесно съхранение.

### Плосък нагревателен елемент



Скрит елемент от неръждаема стомана осигурява бързо варене и лесно почистване.

### Капак с пружина с голям отвор\*



Капакът се отваря плавно с докосването на един бутон, избягвайки контакт с парата. Големият отвор улеснява почистването.

### Безжична + въртяща се на 360° основа



Безжичната кана е разположена върху въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне.

### Микромрежест филтър



Подвижният микромрежест филтър на улея улавя фините частици варовик с размери до 200 микрона, за да гарантира чиста чаша.

### Контролна лампичка



Еlegantният светлинен индикатор, вграден в ключа за захранване, светва, когато каната е включена.

### Лесно пълнене



Можете да напълните каната през улея или като отворите капака с пружина.

### Многостепенна система за безопасност



Многостепенна система за безопасност срещу прегаряне на сухо с автоматично изключване, когато водата е готова.

### Дизайн от неръждаема стомана



Издържлив изцяло метален дизайн в подходяща за хранителни продукти полирана неръждаема стомана за продължителна и надеждна употреба.

### Индикатор за ниво на водата



Нивото на водата се отчита лесно с индикатор, разположен под дръжката.

# Спецификации

## Общи спецификации

**Функции на продукта:** основа 360 градуса, Автоматично изключване, Предпазване срещу прегаряне, Прибиране на кабела, Плосък нагревателен елемент, Неплъзгащи се крачета, Ключ за вкл./изкл., Контролна лампичка, Капак с пружина, Широк отвор с капак

## Безжични

Лесно пълнене през улея

Ергономично захващане

Пълнене през капака или през улея за изливане

Отваряне с капак с пружина

## Сервиз

2 години международна гаранция

## Устойчивост

**Опаковка:** > 90% рециклирани материали

**Ръковод. за потребителя:** 100% рециклирана хартия

## Технически данни

**Дължина на кабела:** 0,75 м

**Честота:** 50/60 Hz

**Захранване:** 1850 – 2200 W

**Напрежение:** 220 – 240 V

**Вместимост:** 1,7 л

## Тегло и размери

Микромрежест филтър: 200 µm

## Дизайн

Цвят: Шампанско

## Дизайн

**Материал на основното тяло:** Неръждаема стомана

**Материал на превключвателя за захранване:**

Полипропилен (PP)

