

PHILIPS

Grelnik vode

Daily Collection

Kovina

Vzmetni pokrov

Indikator

1,7 l

HD9352/60



Trpežna zasnova

Celotno ohišje iz nerjavnega jekla s posebej velikim pokrovom

Trpežen grelnik vode iz nerjavnega jekla, varnega za pripravo hrane, je primeren za dolgotrajno in zanesljivo dnevno uporabo. Philips v ta eleganten grelnik vode z dolgo življenjsko dobo vnaša 60 let zaupanja in strokovnega znanja.

Hitro, varno zavretje

- Ploščati grelni element za hitro vretje
- Mikromrežasti filter ujame drobne delce vodnega kamna
- Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev
- Trpežno ohišje iz nerjavnega jekla za dolgotrajno uporabo
- Funkcija ohranjanja toplote brez ponovnega gretja

Enostavno polnjenje, uporaba in čiščenje

- Navijalnik kabla za enostavno regulacijo dolžine in shranjevanje
- Brezžični grelnik z vrtljivim podstavkom (360°)
- Preprosto polnjenje skozi odprti pokrov ali dulec
- Pregleden indikator nivoja vode
- Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto čiščenje
- Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Značilnosti

Skrit navijalnik kabla



Kabel lahko navijete pod podstavkom za nastavljanje ustrezne dolžine in preprosto shranjevanje.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)



Brezžični grelnik je postavljen na vrtljivi podstavek (360°), ki omogoča enostavno dvigovanje in postavljanje.

Preprosto polnjenje



Kotliček lahko napolnite skozi dulec ali tako, da odprete vzmetni pokrov.

Indikator nivoja vode



Indikator pod ročajem pregledno označuje nivo vode v grelniku.

Ploščati grelni element



Zakriti grelni element iz nerjavnega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Mikromrežasti filter



Snemljiv mikromrežasti filter na dulcu ujame delce vodnega kamna velikosti do 200 mikronov, da voda ostane čista.

Večstopenjski varnostni sistem



Grelnik se samodejno izklopi, ko je voda pripravljena, ko ga dvignete s podstavka in ko v njem ni dovolj vode.

Vzmetni pokrov z veliko odprtino*



Vzmetni pokrov preprosto odprete s pritiskom gumba in tako preprečite stik s paro. Velika odprtina omogoča preprosto čiščenje.

Kontrolna lučka



Elegantni indikator v stikalu za vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vklopljen.

Zasnova iz nerjavnega jekla



Trpežna kovinska zasnova iz brušenega nerjavnega jekla, varnega za pripravo hrane, za dolgo in zanesljivo uporabo.

Funkcija ohranjanja toplote

Funkcija ohranjanja toplote vzdržuje izbrano temperaturo vode v grelniku. Vode vam tako ni treba ponovno zavreti.

Specifikacije

Splošne specifikacije

Značilnosti izdelka: 360-stopinjski podstavek, Samodejni izklop, Samodejni varnostni izklop, Shranjevanje kabla, Ploščati grelni element, Nedrseče nožice, Stikalo za vklop/izklop, Kontrolna lučka, Vzmetni pokrov, Široko odpiranje pokrova

Brezžično

Preprosto polnjenje skozi dulec

Ergonomski ročaj

Polnjenje skozi pokrov in dulec

Odpiranje vzmetnega pokrova

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 0,75 m

Frekvenca: 50/60 Hz

Napajanje: 1850–2200 W

Napetost: 220–240 V

Zmogljivost: 1,7 L

Teža in dimenzije

Mikromrežasti filter: 200 µm

Zasnova

Barva: Rdeča

Površina

Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo

Material stikala za vklop: Polipropilen (PP)

