

PHILIPS

Електрическа кана

Daily Collection

Metal

Капак с пружина

Светлинен индикатор

1,7 л

HD9352/80



Проектирано за дълъг живот

Изцяло от неръждаема стомана с по-голям отвор на капака

Издържлива кана от безопасна подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за дълготрайна и надеждна всекидневна употреба. Philips предлага 60 години доверие и опит в тази елегантна дълготрайна кана.

Бързо, безопасно кипване

- Плосък нагревателен елемент за бързо кипване
- Многостепенна система за безопасност срещу прегаряне на сухо
- Издържливо тяло от неръждаема стомана за дълъг живот

Лесна за пълнене, използване и почистване

- Приспособление за навиване на кабела за лесно регулиране и съхранение
- Безжична кана с въртяща се на 360° основа
- Лесно пълнене през капак или улей
- Лесно отчитане на индикацията за ниво на водата
- Капак с пружина с голям отвор за почистване
- Контролната лампичка показва кога каната е включена

Акценти

Дизайн от неръждаема стомана



Издръжлив изцяло метален дизайн в подходяща за хранителни продукти полирана неръждаема стомана за продължителна и надеждна употреба.

Плосък нагревателен елемент



Скрит елемент от неръждаема стомана осигурява бързо варене и лесно почистване.

Многостепенна система за безопасност



Многостепенна система за безопасност срещу прегаряне на сухо с автоматично изключване, когато водата е готова.

Контролна лампичка



Еlegantният светлинен индикатор, вграден в ключа за захранване, светва, когато каната е включена.

Индикатор за ниво на водата



Нивото на водата се отчита лесно с индикатор, разположен под дръжката.

Капак с пружина с голям отвор*



Капакът се отваря плавно с докосването на един бутон, избягвайки контакт с парата. Големият отвор улеснява почистването.

Лесно пълнене



Можете да напълните каната през улея или като отворите капака с пружина.

Безжична + въртяща се на 360° основа



Безжичната кана е разположена върху въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне.

Скрито приспособление за навиване на кабела



Кабелът може да бъде увит под основата за правилна дължина за всяка кухня и за лесно съхранение.

Спецификации

Общи спецификации

Функции на продукта: основа 360 градуса, Автоматично изключване, Предпазване срещу прегаряне, Прибиране на кабела, Плосък нагревателен елемент, Неплъзгащи се крачета, Ключ за вкл./изкл., Контролна лампичка, Капак с пружина, Широк отвор с капак

Безжични

Лесно пълнене през улея

Ергономично захващане

Пълнене през капака или през улея за изливане

Отваряне с капак с пружина

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

Дължина на кабела: 0,75 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 1850 – 2200 W

Напрежение: 220 – 240 V

Вместимост: 1,7 л

Дизайн

Цвят: Титанов

Дизайн

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана

Материал на превключвателя за захранване:

Полипропилен (PP)

