

# PHILIPS

## 电水壶

Viva Collection

金属

弹簧盖

指示灯

1.7升

HD9354/98



## 随时享用热饮

### 提供保温功能

电水壶采用食品安全级纯不锈钢材质，经久耐用，以及便捷的保温模式可随时提供热水饮用。此外，这款电水壶外观优雅、使用寿命较长，集飞利浦60年的信任与专业于一身。

#### 快捷煮水，使用安全

- 平底板加热组件，迅速煮沸
- 多重安全系统，防止干烧
- 经久耐用的纯不锈钢壶身，使用寿命长
- 保温功能，不会反复烧开
- 不锈钢防溢壶嘴

#### 易于注水、使用和清洁

- 绕线装置便于调整和存放
- 360° 无线分体式底座电水壶
- 易于通过盖子和壶嘴加水
- 易读水位计
- 带大号开口的弹簧盖，便于清洗
- 电水壶打开后，操作指示灯会亮起

# 产品亮点

## 保温功能



保温功能可将电水壶中的水保持在特定温度，您无需重新煮沸。

## 不锈钢设计



经久耐用的全金属设计，食品级抛光不锈钢，可长时间可靠使用。

## 不锈钢壶嘴

防溢壶嘴采用食品级不锈钢制造，可有效防止水溢出，始终确保烧水安全和饮水洁净。

## 平板加热组件



不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。

## 多重安全保护



当水烧开时、电水壶从基座上提起时，或电水壶中水量太少时，电水壶将自动关闭。

## 操作指示灯



电源开关中采用优雅的指示灯，在电水壶开启时亮起。

## 水位计



位于把手下面的指示灯可以轻松读取水位。

## 带大号开口的弹簧盖\*



只需轻触按钮，即可轻松打开按钮盖，避免接触到蒸汽。大号的开口易于清洗。

## 易于加水



电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。

## 无线 + 360° 分体式底座



360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。

## 隐藏的绕线装置



电源线可绕在底座下方，这种长度适合各种厨房，且便于存放。

# 规格

## 普通参数

**产品功能:** 360 度底座, 自动关熄功能, 防干烧保护, 电源线存储装置, 平底板加热组件, 防滑底座, 开/关按键, 操作指示灯, 弹簧盖, 广口盖

无线设计

简易注水口

壶盖和壶口注水

## 服务

2 年全球保修

## 可持续发展

**包装:** 90% 以上均为可回收材料

**用户手册:** 100%可回收纸

## 技术规格

**电线长度:** 0.75 米

**频率:** 50/60 赫兹

**功率:** 1910 瓦

**电压:** 220 伏

**容量:** 1.7 升

## 重量和尺寸

**特细过滤网:** 200 微米

## 设计

**颜色:** 水蓝色

## 表面处理

**机身材料:** 不锈钢

**电源开关材料:** 聚丙烯 (PP)

