

PHILIPS

Чайник

Viva Collection

2200 Вт

1,7 л

Синий

Чайник



HD9358/11



Качественная работа в течение долгого времени Нержавеющая сталь, синяя подсветка

Благодаря 60-летнему опыту Philips в сфере разработки чайников, этот чайник, выполненный из прочной нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, прослужит длительное время. Высочайшая надежность надолго даже при частом использовании.

Простота использования

- Синяя светодиодная подсветка и световой индикатор на выключателе загораются при включении чайника
- Крышка из нержавеющей стали на пружине
- Два прозрачных индикатора уровня воды
- Подставка с металлическим покрытием
- Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования

Быстрое кипячение, простая чистка

- Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки
- Прочный металлический чайник: корпус, крышка и подставка из нержавеющей стали
- Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

Безопасность использования

- Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды
- Нержавеющая сталь, совместимая с пищевыми продуктами


Особенности

Синяя светодиодная подсветка, выключатель со световым индикатором



Чайник оснащен синей светодиодной подсветкой, что делает процесс кипячения более приятным.

Плоский нагревательный элемент



Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Комплексная система безопасности



Чайник автоматически выключается по окончании кипячения, при снятии с подставки и при недостаточном количестве воды.

Прозрачное окошко с индикатором уровня воды



Прозрачный индикатор уровня воды виден с обеих сторон. Синяя подсветка оповещает о включении чайника.

Прочный металлический чайник

Прочный металлический чайник, корпус, крышка и носик которого выполнены из полированной нержавеющей стали, рассчитан на долгий срок службы.

Материал, совместимый с пищевыми продуктами

Этот чайник изготовлен из нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, что обеспечивает чистоту воды.

Микрофильтр



Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

Крышка из нержавеющей стали на пружине



Крышка на пружине выполнена из нержавеющей стали, легко открывается одним нажатием кнопки и предотвращает контакт с паром.

Беспроводная подставка с поворотом 360°



Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования.

Подставка с металлическим покрытием

Металлическая подставка: отделка полностью выполнена из нержавеющей стали.

Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Китай

Общие характеристики

Функции устройства: Подставка с поворотом на 360 градусов, Автоматическое отключение, Защита от выкипания, Отделение для хранения шнура, Плоский нагревательный элемент, Светодиодный дисплей, Нескользящие ножки, Переключатель включения/выключение, Индикатор включения питания, Наполнение через носик или крышку

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Технические характеристики

Длина шнура: 0,75 м

Частота: 50—60 Гц

Мощность: 2200 Вт

напряжение: 220—240 В

Вес и габариты

Размеры упаковки (Д x Ш x В):

180 x 245 x 260 миллиметра

Вес, включая упаковку: 1,49 кг

Вес изделия: 1,11 кг

Микрофильтр: 200 мкм

Дизайн

цвет: Синий

Отделка

Материал нагревательного элемента: Нержавеющая сталь

Материал основного корпуса: Нержавеющая сталь

Материал переключателя: Полипропилен

