

# PHILIPS

Vedenkeitin,  
lämpötilansäätö

Avance Collection

Metalli

1,7 litraa

Jousimekanismilla aukeava  
kansi



HD9359/90



## Helppo kaataa nesteitä ja vauvanruokaa Lämpötilansäätö ja lämpimänäpito toiminto

Valmista eri juomat ja ainekset oikeanlämpöisestä vedestä, jotta voit nauttia niiden parhaista ominaisuuksista. Vedenkeitin pikavalintapainikkeiden ansiosta juomallesi parhaiten sopivan lämpötilan valitseminen on helppoa.

### Helppo kaataa nesteitä ja vauvanruokaa

- 4 esiasetettua painiketta juoman ja ainesosien valitsemiseen
- Lämpimänäpito toiminto pitää veden halutun lämpöisenä\*

### Nopeaan ja turvalliseen vedenkeittoon

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko kestää pitkään
- Mikrosuodatin kerää kalkkihiukkaset
- Litteä lämmityselementti nopeaan keittämiseen
- Moniosainen turvajärjestelmä suojaa kuiviin kiehumiselta

### Helppo täyttää, käyttää ja puhdistaa

- Jousellinen kansi helpottaa avaamista ja puhdistusta
- Helppolukuinen vesimäärän ilmaisin
- Merkkivalo palaa, kun vedenkeittimeen on kytketty virta

# Kohokohdat

## 4 esiasetettua lämpötilapainiketta



Esiasetettujen lämpötila-asetusten (40, 80, 90 ja 100 °C) ansiosta vesi on juuri oikean lämpöistä äidinmaidonvastiketta, teetä, pikakahvia, keittoa tai nuudeleita varten. Katso suosituslämpötilat juoman valmistajan ohjeista.

## Lämpimänäpito toiminto

Lämpimänäpito toiminto pitää veden halutun lämpöisenä, jotta sitä ei tarvitse keittää uudelleen.

## Ruostumatonta terästä



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko kestää päivittäistä käyttöä.

## Mikrosuodatin



Kaatonokan irrotettava mikrosuodatin kerää talteen kaikki yli 200 mikronin kokoiset kalkkihiukkaset ja takaa, että kaadat kuppiin vain puhdasta vettä.

## Litettä lämmityselementti



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmityselementti kuumentaa veden nopeasti. Piilotettu lämmityselementti helpottaa vedenkeitin puhdistusta.

## Moniosainen turvajärjestelmä



Keitin sammuu automaattisesti kun vesi on kiehunut, kun se nostetaan alustaltaan tai kun vettä on liian vähän.

## Jousellinen kansi helpottaa avaamista\*



Jousellinen kansi aukeaa kätevästi napin painalluksella ja suoja sinua samalla höyryltä. Suuri kaatoaukko helpottaa vedenkeitin puhdistamista.

## Vesimäärän ilmaisim



Vesimäärä on helppo tarkistaa kahvan alla olevasta asteikosta.

## Merkkivalo



Virtakytkimen tyylissä merkkivalo näyttää milloin keittimen virta on kytketty.

# Tekniset tiedot

## Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

## Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: 360 astetta kääntyvä jalusta, Automaattinen virrankatkaisu, Ylikuumenemissuoja, Johdon säilytys, Litteä lämmityselementti, Liukumattomat jalat, Virtakytkin, Valmistumisen ilmainen, Lämpötilan säätö, Virran merkkivalo, Täyttö kannen ja nokan kautta

## Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

## Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia  
Valmiustilan virrankulutus: <0,5 W  
Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

## Tekniset tiedot

Keittimen kapasiteetti: 1,7 V  
Johdon pituus: 0,75 m  
Taajuus: 50/60 Hz  
Virta: 1 850 – 2 200 W  
Jännite: 220–240 V

## Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K):  
242 x 196 x 250 mm  
Tuotteen mitat (PxLxK): 230 x 188 x 257 mm  
Paino pakattuna: 1,68 kg  
Tuotteen paino: 1,33 kg

Mikrosuodatin: 200 µm

Tukkupakkauksen mitat (P x L x K):  
408x252x516 mm  
Tukkupakkauksen paino: 7,22 kg

## Muotoilu

Ohjauspaneelin väri: musta harjattu metalli

## Pinnoitus

Lämmitysvastuksen materiaali: Ruostumatonta terästä  
Ruostumatonta terästä  
Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä  
Kytkimen materiaali: Polypropeeni

## Muotoilutiedot

Väri(t): Metall

