

PHILIPS

Чайник с контролем температуры

Avance Collection

Металл

1,7 л

Крышка на пружине



HD9359/90



Удобство наливания любых жидкостей С контролем температуры и функцией подогрева

Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды.

Удобство наливания любых жидкостей

- 4 кнопки для разных напитков и ингредиентов
- Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды*

Быстрое и безопасное закипание воды

- Прочный корпус из нержавеющей стали для долгого срока службы
- Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи
- Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения
- Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Удобно наполнять, использовать и мыть

- Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки
- Удобный индикатор уровня воды
- Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Основные особенности

4 кнопки с установленными температурными режимами



Запрограммированные режимы (40 °C, 60 °C, 80 °C и 100 °C) обеспечивают оптимальное нагревание воды до нужной температуры для подогрева грудного молока, приготовления чая, растворимого кофе, супа и лапши. Чтобы узнать, какой температуры вода необходима для приготовления напитка, обратитесь к инструкциям производителя.

Функция поддержания температуры Keep warm

Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, поэтому ее не нужно кипятить повторно.

Корпус из нержавеющей стали



Прочный полностью металлический корпус из пищевой шлифованной нержавеющей стали для долгой и надежной службы.

Микрофильтр



Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

Плоский нагревательный элемент



Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Комплексная система безопасности



Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

Широко открывающаяся крышка на пружине*



Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.

Индикатор уровня воды



Удобный индикатор под ручкой позволяет следить за количеством воды.

Подсветка при включении



Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Китай

Общие характеристики

Функции устройства: Подставка с поворотом на 360 градусов, Автоматическое отключение, Защита от выкипания, Отделение для хранения шнура, Плоский нагревательный элемент, Нескользящие ножки, Переключатель включение/выключение, Сигнал готовности, Настройка температуры, Индикатор включения питания, Наполнение через носик или крышку

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Технические характеристики

Объем чайника: 1,7 л

Длина шнура: 0,75 м

Частота: 50/60 Гц

Питание: 1850–2200 Вт

напряжение: 220–240 В

Вес и габариты

Размеры упаковки (Д x Ш x В):

242 x 196 x 250 миллиметра

Размеры изделия (ДxШxВ):

230 x 188 x 257 миллиметра

Вес, включая упаковку: 1,68 кг

Вес изделия: 1,33 кг

Микрофильтр: 200 мкм

Размеры A-Box (Д x Ш x В):

408 x 252 x 516 миллиметра

Вес A-Box: 7,22 кг

Дизайн

Цвет панели управления: Черный, матовый металл, линейный дизайн

Отделка

Материал нагревательного элемента: Нержавеющая сталь

Материал основного корпуса: Нержавеющая сталь

Материал переключателя: полипропилен

Характеристики дизайна

Цвет: Металл

