

# PHILIPS

## Airfryer

Avance Collection

TurboStar

TurboStar technológia

Fehér, 1425 W, 0,8 kg



HD9640/00



Nagyon ízletes hasábburgonya, akár 80%-kal kevesebb zsiradékkal\*

TurboStar technológia, tökéletesen sütött ételek

A Philips egyedülálló TurboStar technológiájának köszönhetően kevés olajjal vagy olaj nélkül süthet, miközben kívül ropogós, belül pedig puha, ízletes lesz az étel. A QuickControl szabályozótárcsával most mindez még egyszerűbb. Kedvenc sült étele egyetlen mozdulattal!

#### **Egészséges és ízletes eredmény minden esetben.**

- Különleges TurboStar technológia az egészségesebb sütésért
- 50%-kal egyenletesebben átsütött étel\*
- Ízletes ételek: belül porhanyós, kívül ropogós
- Angol nyelvű ingyenes receptkönyv mellékelve

#### **Gyors, könnyű és időhatékony**

- QuickControl szabályozó digitális kijelzővel
- 4 előbeállítási lehetőség a legkedveltebb ételekhez
- A Melegen tartás mód lehetővé teszi a rugalmas tárolási időt
- Ízletes étel rövidebb idő alatt: nincs szükség előhevitésre
- Süsse, grillezze és pirítsa kedvenc ételeit otthon

#### **Alaposan átgondolt tervezés**

- Nagy, 0,8 kg-os kapacitás
- Univerzális EasyClick nyél - könnyen cserélhető tartozékok

# Fénypontok

## Ropogós és porhanyós ételek



A Philips TurboStar technológiának köszönhetően minden ételdarab érintkezik ezzel az állandó, áramló hővel, így egyidejűleg átsülnek. Ennek eredményeképpen egyetlen átsült ételt kapunk, még akkor is, ha a darabokat egymásra halmozva helyezjük el, és forgatásra sincs szükség. A forró légáramlás mellett egy erős, felülről érkező közvetlen hőáram gyorsan ropogósra sülte az ételt, izletes, aranybarna külsőt adva neki. „Kívül ropogós, belül porhanyós”

## Kedvcsináló receptek



Gyors, egészséges harapnivalók, vagy ételek az egész családnak: ingyenes angol nyelvű receptkönyvünk több mint 30, profi szakács által ajánlott finom receptjavaslatot és könnyen követhető útmutatásokat tartalmaz.

## Azonnali felmelegedés



A Philips Airfryer azonnal készen áll a használatra. Mivel kezdettől fogva lényegesen gyorsabb, a legmagasabb fokozatra emeli teljes főzési folyamatot a mindennapos használat során.

## Előbeállítások a legkedveltebb ételekhez



Előre beállított programokat hoztunk létre a népszerű ételekhez, így egyetlen gombnyomással elkészítheti őket. A fagyaszott hasábburgonya, hús, hal és csirkecomb elkészítéséhez való előre beállított programok használatának egyszerűsége is el fogja nyerni a tetszését.

## 50%-kal egyenletesebben átsütött étel



A különleges TurboStar technológia folyamatosan áramoltatja a forró levegőt az egész főzőkamrában, egyenletes hőeloszlást eredményezve a kosárban. „A TurboStar technológiával a legoptimálisabb légáramlás érhető el, így az étel 50%-kal egyenletesebben sül meg”

## Még több kedvenc ételei közül

A Philips Airfryer innovatív TurboStar technológiája segítségével nemcsak zsiradékban, hanem egyéb módon is süthet, pörkölhet, grillezhet, és kedvenc ételeit egyetlen eszközzel készítheti el.

## Kis méret, nagy teljesítmény



Az Airfryer körültekintő tervezésének köszönhetően kis helyen is elfér a konyhapulton, de emellett továbbra is képes nagy mennyiségű ételt (800 g hasábburgonya) megsütni.

## QuickControl szabályzó tárcsa



Az új QuickControl szabályzó tárcsa az Airfryer fő szabályozója. Csak fordítsa el a megfelelő hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg a tárcsát. Fordítsa el ismét az idő beállításához, – majd nyomja meg a tárcsát a sütés elkezdéséhez.

## Egészségesebb sütés



A különleges Philips TurboStar gyorsan nagyon forró levegőt állít elő, így ételeit olaj nélkül, vagy csak kevés olaj hozzáadásával sütheti meg. A Philips Airfryer használata a hagyományos olajsütőkkel ellentétben kevesebb olajszaggal jár, könnyű tisztítani, biztonságos és mindennapos használata gazdaságos.

# Műszaki adatok

## Tartozékok

Mellékelve: Angol nyelvű receptfüzet

## Általános jellemzők

Előre beállított programok: 4

**Termékjellemzők:** Automatikus kikapcsolás, Hideg falú burkolat, Vezetéktárolás, Csúszásmentes talp, Előre beállított főzési funkció, Hőfokszabályzós, Bekapcsolás jelzőfény, Melegen tartás funkció, Angol nyelvű receptkönyv

**Technológia:** TurboStar technológia

**Időszabályzós:** Akár 60 perc

## Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

## Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

**Felhasználói kézikönyv:** 100% újrahasznosított papír

## Műszaki adatok

**Vezeték hossz:** 0,8 m

**Frekvencia:** 50/60 Hz

**Energiaellátás:** 1425 W

**Feszültség:** 220 V

**Kosár űrtartalma:** 0,8 kg

## Tömeg és méretek

**A termék méretei (Ho x Szé x Ma):** 365 x 266 x 287 mm

**Készülék tömege:** 5,5 kg

## Kialakítás

**Szín:** Fehér

## Kidolgozás

**A készülék anyaga:** Műanyag

