

PHILIPS

Airfryer

Avance Collection

TurboStar

Tecnologia TurboStar

Bianco, 1425 W, 0,8 kg



HD9640/00



Patatine squisite con fino all'80% di grassi in meno*

Tecnologia TurboStar per fritti perfetti

L'esclusiva tecnologia TurboStar di Philips ti consente di friggere con pochissimo olio e ottenere comunque cibo croccante all'esterno e morbido all'interno. Ora con la manopola QuickControl è ancora più semplice. Il tuo cibo fritto preferito pronto in un istante!

Piatti sempre sani e gustosi

- Esclusiva tecnologia TurboStar per una frittura più salutare
- Frittura del cibo fino al 50% più uniforme*
- Piatti deliziosi: teneri all'interno, croccanti all'esterno
- Oltre 200 ricette nell'applicazione gratuita e nel ricettario incluso

Rapido, semplice ed efficiente

- Selettore QuickControl con display digitale
- 4 preimpostazioni per i piatti più conosciuti
- Funzione di mantenimento della temperatura per portare in tavola i piatti con tempi flessibili
- Cibi gustosi in meno tempo: non è necessario preriscaldare
- Friggi, cuoci al forno, griglia e arrostisci i tuoi piatti preferiti a casa

Design intelligente

- Grande capacità di 0,8 kg
- Impugnatura universale EasyClick che consente di sostituire facilmente gli accessori

In evidenza

Cibo croccante e tenero allo stesso tempo



Grazie alla tecnologia TurboStar di Philips, tutti gli alimenti sono esposti a una circolazione costante del calore e vengono cotti contemporaneamente alla perfezione. I cibi vengono così fritti in modo uniforme, senza che sia necessario girarli nemmeno se sono sovrapposti. Oltre al flusso di aria calda, il potente calore diretto dall'alto consente di ottenere rapidamente risultati deliziosi, croccanti e dorati. "Croccante all'esterno, tenero all'interno"

Ricette stuzzicanti



L'applicazione Philips Airfryer è gratuita e contiene numerose ricette deliziose e semplici istruzioni di cottura passo-passo. Lasciati ispirare dagli snack sani e veloci o dai piatti per le occasioni speciali.

Riscaldamento istantaneo



Philips Airfryer è subito pronto all'uso. Molto più veloce in tutto il processo di cottura, è eccellente anche per l'utilizzo quotidiano.

Preimpostazioni per i piatti più conosciuti



Abbiamo creato alcuni programmi preimpostati per i piatti più conosciuti, per consentirti di prepararli con un solo clic. Con questi programmi potrai cuocere facilmente patatine surgelate, carne, pesce e cosce di pollo.

Frittura del cibo fino al 50% più uniforme



L'esclusiva tecnologia TurboStar consente all'aria calda di circolare continuamente in tutta la camera di cottura, garantendo una distribuzione uniforme del calore in tutto il cestello. "TurboStar genera un flusso d'aria ottimale che consente una cottura del cibo fino al 50% più uniforme"

Prepara più spesso i tuoi piatti preferiti

Non è solo perfetto per friggere, Airfryer di Philips con tecnologia TurboStar ti consente anche di grigliare, cuocere al forno e persino arrostiti le tue pietanze preferite grazie ad una soluzione unica per tutti i tuoi piatti.

Piccolo ma potente



Airfryer è stato progettato con attenzione per la tua cucina. Occupa meno spazio sul piano di lavoro e ti consente di preparare comunque grandi quantità di cibo (800 gr di patatine fritte).

Selettore QuickControl



Il nuovo selettore QuickControl è il principale controllo di Airfryer. Basta ruotarlo per impostare la temperatura corretta e premerlo, quindi ruotarlo nuovamente per impostare l'ora e infine premerlo per avviare la cottura.

Frittura più sana



L'esclusiva tecnologia TurboStar di Philips genera aria surriscaldata veloce per friggere le pietanze con poco olio (o addirittura senza). Inoltre, Philips Airfryer diffonde meno odori rispetto alle friggitrici tradizionali, è facile da pulire, sicuro ed economico per l'utilizzo quotidiano!

Specifiche

Accessori

In dotazione: Ricettario

Caratteristiche generali

Programmi preimpostati: 4

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento automatico, Pareti esterne fredde, Vano portacavo, Piedini antiscivolo, Funzione di cottura preimpostata, Termostato, Spia di accensione, Mantenimento della temperatura, Ricettario e app

Tecnologia: Tecnologia TurboStar

Timer: Fino a 60 minuti

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,8 m

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 1425 W

Voltaggio: 220 V

Capacità cestello: 0,8 Kg

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 365 x 266 x 287 mm

Peso del prodotto: 5,5 Kg

Design

Colore: Bianco

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Plastica

