

# PHILIPS

## Airfryer

Avance Collection

TurboStar

QuickClean

Surface antiadhésive

Noir, 1 425 W, 0,8 kg



HD9641/96



### Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % moins de gras\*

La technologie TurboStar, une cuisson parfaite des aliments frits

La technologie unique TurboStar de Philips vous permet d'obtenir des aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur sans huile ou presque. Et avec le sélecteur QuickControl, c'est encore plus facile. Vos aliments frits préférés en un seul clic!

#### Des résultats sains et savoureux chaque fois

- Technologie unique TurboStar pour des fritures plus saines
- Frire des aliments avec 50 % d'uniformité en plus\*
- Plats délicieux : tendres à l'intérieur et croustillants à l'extérieur
- Plus de 200 recettes offertes dans l'application et le livre de recettes gratuits

#### Rapide, simple et efficace

- Sélecteur QuickControl avec affichage numérique
- Quatre pré-réglages pour des plats populaires
- Fonction de maintien au chaud pour un service flexible
- Plats savoureux en moins de temps : sans préchauffage
- Nettoyage facile en 90 secondes – Panier QuickClean doté d'une grille antiadhésive

#### Conception ingénieuse

- Grande capacité de 0,8 kg
- Poignée universelle EasyClick – pour un échange d'accessoires facile

# Caractéristiques

## Fritures plus saines



La technologie unique Philips TurboStar produit de l'air à haute température pour frire vos aliments sans huile ou presque! La friteuse Philips Airfryer crée moins d'odeurs que les friteuses classiques. Elle est facile à nettoyer, sécuritaire et économique pour votre usage quotidien!

## Panier QuickClean



Le nettoyage de la friteuse Philips Airfryer est rapide et facile grâce au panier QuickClean doté d'une grille amovible antiadhésive. Le tiroir amovible avec revêtement anti-adhérent et le panier sont lavables au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et sécuritaire. La friteuse Philips Airfryer, avec sa technologie TurboStar, empêche les odeurs de friture associées aux friteuses conventionnelles.

## Taille minimale, capacité maximale



La friteuse AirFryer a été conçue avec ingéniosité pour votre cuisine. Elle permet d'économiser de l'espace sur votre comptoir tout en cuisant une grande quantité d'aliments (800 g de frites).

## Frirer des aliments avec 50 % d'uniformité en plus



La technologie unique TurboStar fait tourbillonner l'air chaud en continu dans tout le compartiment de cuisson, ce qui permet une distribution uniforme de la chaleur dans tout le panier. «TurboStar produit le flux d'air le plus optimal, de sorte que les aliments cuisent 50 % plus uniformément»

## Des résultats croustillants et tendres



Grâce à la technologie Philips TurboStar, tous les aliments sont exposés à cette circulation d'air constante et sont cuits de part en part simultanément. Les fritures sont homogènes sans avoir à retourner les aliments, même si ces derniers sont empilés. En plus de la circulation d'air chaud, une chaleur élevée envoyée directement depuis le haut de la friteuse permet de frire les aliments rapidement et d'obtenir de savoureux résultats dorés. «Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur»

## Recettes inspirantes



L'application Philips Airfryer est gratuite et remplie de délicieuses recettes et d'instructions de cuisson faciles à suivre, étape

par étape. Laissez-vous inspirer par des collations rapides et saines ou des repas pour occasions spéciales.

## Cadran QuickControl



Le nouveau sélecteur QuickControl rassemble les commandes de l'Airfryer. Faites-le tourner pour la température, puis pressez-le pour confirmer. Tournez de nouveau pour la durée et appuyez pour lancer la cuisson.

## Préréglages pour les plats populaires



Nous avons créé des programmes pré-réglés pour des plats populaires, pour que vous puissiez les lancer en un clic. Vous apprécierez la facilité de ces programmes pré-réglés pour préparer des frites surgelées, de la viande, du poisson et des pilons de poulet.

## Préchauffage rapide



La friteuse Philips Airfryer est prête à utiliser immédiatement. Plus rapide, du début à la fin du processus de cuisson, elle favorise une utilisation quotidienne grâce à son rendement supérieur.

# Spécifications

## Accessoires

Inclus: Livret de recettes

## Caractéristiques générales

Programmes prédéfinis: 4

Fonctions du produit: Arrêt automatique, Parois extérieures froides au toucher, Pied antidérapant, Fonction de cuisson pré réglée, Signal de fin de cuisson, Contrôle de la température, Fonction de maintien au chaud, QuickClean, Livre de recettes et application  
Technologie: Technologie TurboStar  
Réglage de la durée: Jusqu'à 60 minutes

## Service

1 an de garantie

## Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux recyclés  
Mode d'emploi: 100 % en papier recyclé

## Fiche technique

Longueur du cordon: 0,8 m  
Fréquence: 50/60 Hz  
Alimentation: 1 425 W  
Tension: 120 V  
Capacité du panier: 0,8 kg

## Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):  
365X266x287 mm  
Poids du produit: 5,5 kg

## Format

Couleur: Noir

## Finition

Matériau de la partie principale: Plastique

