

## Micro Jukebox

Coloque mais som em sua vida com o Micro Jukebox hdd060. Do tamanho de um cartão de crédito, ele armazena até 750 músicas em MP3 ou WMA.

Aproveite esta inovação, tenha sempre à mão seus dados e músicas preferidas.

### Leve e portátil

- Acabamento em magnésio, ultraleve, forte e durável.
- Neck strap para você levar seu Micro Jukebox para qualquer lugar.
- Decore o seu player com etiquetas coloridas.

### Fácil e intuitivo

- Interface com menu fácil de usar.
- SuperPlay™ permite a reprodução sem complicações com apenas um toque.
- SuperScroll™ localiza músicas de uma forma rápida e fácil.

### Músicas e dados sempre à mão

- 1.5 GB\* de capacidade para músicas e dados.
- Armazenamento de dados via USB.
- Bateria com 10 horas de duração.\*\*



neck strap



**Memória Portátil de 1.5 GB**

Você pode ter constantemente ao seu lado uma grande capacidade de armazenamento de dados. Esta fantástica possibilidade fica ainda melhor com a leveza e a praticidade de transporte. É a máxima oportunidade da tecnologia no mínimo volume e totalmente ao seu alcance.

**SuperPlay™**

O SuperPlay™ permite que você comece a apreciar sua música rapidamente sem a complicação de primeiro selecionar em playlists ou trilhas individuais. Você pode ouvir todas suas músicas através de uma listagem de categorias de músicas, tais como artistas ou álbuns, simplesmente destacando a categoria e pressionando a tecla Play. O jukebox reproduz todas as músicas de acordo com a ordem da categoria. Você pode também combinar o SuperPlay™ com o modo "random" e o modo "repeat" para realçar ainda mais a sua apreciação das músicas.

**SuperScroll™**

As teclas de busca de dupla ação permitem um controle fácil da velocidade de navegação ao percorrer grandes listagens. Você pode escolher mover do seu playlist uma música de cada vez, ou apenas pressione e segure com um pouco de pressão para SuperScroll™ até a faixa desejada.

**Especificações Técnicas**

(Sujeito a modificações)

**Display**

- Cor da Iluminação do Display: Branca
- Indicações: Estado da bateria e DBB
- Linhas de Texto: 5
- Resolução: 128 x 96 pixels
- Tipo: LCD

**Áudio**

- Realce de Graves: Dynamic Bass Boost
- Equalizador: 5 bandas
- Ajustes do Equalizador: Rock, Pop, Jazz, Classic e Off
- Resposta de Frequência: 20 - 20.000 Hz
- Potência de Saída: 2 x 5 mW (16 Ohm)
- Sensibilidade: < 100dB
- THD: 0.01-0.1%
- Controle de Volume: Up/Down digital

**Reprodução de Áudio**

- Buffer: 32 MB
- Formato de Compressão: MP3, WMA
- Suporta tag ID3
- MP3 bit rate: 8 - 320 kbps e VBR
- WMA bit rate: 32 - 192 kbps
- Sample Rates (kHz): 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

**Armazenamento**

- Tipo da Memória Interna: Hard Disk
- Capacidade do Hard Disk: 1.5 GB\*
- Capacidade de Músicas MP3: Até 750 faixas

**Conexões**

- Computadores suportados: PC
- DC-in: 5V
- Conexões Frontais/Laterais DC-in, Fones de Ouvido e Porta USB tipo B
- Fones de Ouvido Estéreo: 3,5 mm
- Opção de Conexão a Internet: Permite upgrade
- USB 2.0

**Conveniência**

- Iluminação Traseira: LED branco de alto brilho
- Indicação de Carga de Bateria
- Indicação de Bateria Completa
- Indicação de Bateria Baixa
- Função de Trava do Teclado
- Conexão de Fones de Ouvido
- Idiomas: Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Holandês, Sueco, Português e outros
- Linhas de Texto: 5
- SuperScroll™
- Controle de Volume

**Acessórios**

- Adaptador AC/DC e Carregador: Multi-tensão (AY3192)
- CD-ROM com Software e Manual de Uso
- Fones de Ouvido (HE570/77T)
- Guia Rápido de Utilização
- Cabo USB (AY3911)
- Guia de Uso em CD-ROM: Em Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Holandês, Sueco, Português e outros

**Software**

- DMM: Para PC

**Pré-requisitos para PC**

- CD ROM
- Espaço em Disco: 100 MB
- Conexão: USB
- Sistema Operacional: Windows® 98, 2000 (SP3 ou superior), ME, XP (SP1 ou superior)
- Processador: Pentium II ou superior
- Memória RAM: 64 MB
- Placa de Áudio
- Placa de Vídeo

**Dimensões (L x A x P)**

- Embalagem: 252 x 93 x 153 mm
- Embalagem Coletiva: 198 x 168 x 266 mm
- Qtd. por Embalagem Coletiva: 2 unidades
- Dimensões do Produto: 54,3 x 84,5 x 18,3 mm
- Peso: 93 g

**Alimentação**

- Tipo de Adaptador: 110 - 240V
- Capacidade da Bateria: 750 mAh
- Tipo da Bateria: Li-ion
- Tempo de Recarga: 4 horas para carga completa  
2 horas para carga rápida
- Bateria Recarregável
- Bateria substituível em um Posto de Serviço Philips

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

\* A capacidade de armazenamento pode ser menor.

\*\* A duração das baterias pode variar com o uso.

**PRODUTO IMPORTADO**

**Importante:** as informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Informações completas estão especificadas no Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. Visite nosso site na Internet: <http://www.consumer.philips.com>