

# PHILIPS

Screeneo 智能 LED  
投影仪

Screeneo



HDP1550



## 获得大幅画面

将 Screeneo 放置在距离墙壁几厘米的地方，享受从 50 英寸到 100 英寸图像的大幅画面娱乐体验。在房屋内可以轻松移动，或便捷地在花园中设置您的户外影院！声音效果同样十分出色！

### 不论小屏幕，还是大屏幕，都能获得优质图像质量

- 灵活的屏幕尺寸 - 从 50 英寸到 100 英寸
- LED 技术，带来鲜艳的色彩和长效使用时间

### 丰富您的音效体验

- 集成式扬声器和低音扬声器

# 规格

## 技术/光学

宽高比: 4:3 和 16:9

对比度: 100.000:1

显示技术: DLP

对焦调节: 手动

内存: 4 GB

梯形失真校正

LED 光源可持续使用: 30.000 小时

光源: RGB LED

## MP4 播放器

噪音级别: < 25 dB(A)

操作系统: Android 4.2

分辨率: 1280 x 800 像素

屏幕距离: 10 - 44 厘米

屏幕尺寸: 50 - 100 英寸

投影比: 0.321

墙色校正

3D 技术: 2D 转 3D, 支持所有 3D 模式

投影模式: 正面投影、背面投影、吊顶正面投影、吊顶背面投影

## 连接

连接: 1 个正面标准 USB, 2 个背面 HDMI, 1 个正面 HDMI, 2 个背面标准 USB, 音频输出 (模拟, 数字), 正面耳机输出, 标准 SD 卡, VGA, 复合

DLNA

局域网 (以太网)

## 声音

内部立体声扬声器: 2 + 低音扬声器

RMS: 26 瓦输出功率

声音系统: Dolby Digital 2.1

支持的音频格式: mp3, wav

## 支持的视频标准

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

## 内置媒体播放器

支持的音频格式: MP3、WAV

支持的图片格式: JPEG、BMP、PNG、GIF

支持的视频格式: AVI、MOV、MP4、MKV、

FLV、TS、M2TS、3GP

## 包装尺寸

带包装 (宽 x 长 x 高): 490 X 392 x 317 毫米

无包装 (宽 x 长 x 高): 339 X 287 x 148 毫米

## 电源

电源适配器: 90-264V, 47-63Hz, 适用于欧盟和英国

## 相对湿度

工作: 15-85% RH

带包装存放: 5-93% RH

不带包装存放: 15-85% RH

## 标准包装包括

2 节 AAA 电池

便携袋

HDMI 电缆

电源线

快速入门指南

遥控器

用户指南: 位于内存、互联网上

HDP 1550

## 温度范围


工作: 5-35 °C

带包装存放: -25-60 °C

不带包装存放: 0-45 °C

# 产品亮点


## 灵活的屏幕尺寸



从 50 英寸到 100 英寸, 以前所未有的体验欣赏影片、观看体育赛事或者玩游戏。不管在家中的哪间房间, 只要舒舒服服地靠在沙发或椅子上, 即可

尽享各种大小画面。Screeneo 可以轻松放在靠近任何平滑墙面的地方。只需抓住产品背面的时尚皮革手柄, 即可将其轻松拿起。如要以 50 英寸观看儿童卡通电影, 请将其放在离墙 10 厘米处; 如要以 100 英寸观看您最喜欢的足球比赛, 请将 Screeneo 放在离墙 44 厘米的地方。

## 集成式扬声器



由于有了输出功率可达 26W RMS 的集成式低音扬声器和扬声器, 您就无需连接任何音响系统。Dolby Digital 2.1 音响系统将完美声音体验变得更完美。

## LED 技术

Screeneo 采用高品质 LED 技术, 以鲜艳的色彩投影照片、影片及其他, 持续时间长达 3 万小时。结合创新的超远程技术, 可以保证即开即现令人叫绝的画面。

