

PHILIPS

Proyector LED
inteligente Screeneo

Screeneo

con sintonizador de TDT

HDP1590TV



Imagen a lo grande

Disfruta del entretenimiento a lo grande: una imagen de entre 50 y 100 pulgadas con el proyector Screeneo a solo unos centímetros de la pared. Podrás moverlo por la casa fácilmente o instalar de forma sencilla un cine al aire libre en tu jardín. Además ofrece un sonido fantástico y Wi-Fi.

De pequeña a grande con una calidad de imagen excelente

- Tamaño de pantalla flexible: entre 50 y 100 pulgadas
- Tecnología LED para unos colores brillantes y una vida útil prolongada

Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces y subwoofer integrados
- Transmite tu música a través de Bluetooth o Wi-Fi / DLNA

Contenido de cualquier procedencia


- Conexión con o sin cables: tú decides
- Miracast: comparte tus contenidos al instante
- Más contenidos con el sintonizador de TDT gratuito integrado

Destacados

Conexión con o sin cables

Con la función Wi-Fi integrada, puedes conectarte fácilmente al mundo en línea o a tu red doméstica a través de DLNA o Bluetooth y proyectar los contenidos desde estos dispositivos. Si prefieres los soportes físicos, puedes conectar el Screeneo a través de HDMI, insertar una tarjeta SD en el lector de tarjetas, conectar una unidad flash USB o conectar la antena a una toma de antena.

Tamaño de pantalla flexible




Experimenta las películas, los acontecimientos deportivos o los juegos como nunca antes, con una pantalla de entre 50 y 100 pulgadas.

Siéntate y disfruta, en la comodidad de cualquier habitación de tu casa. El proyector Screeneo se puede colocar fácilmente cerca de cualquier pared lisa. Solo tienes que sujetar el elegante mango de piel de la parte posterior

del producto. Para ver una película de dibujos animados para niños en una pantalla de 50 pulgadas, colócalo a 10 cm de la pared, para disfrutar de tu partido de fútbol favorito en una pantalla de 100 pulgadas, coloca el Screeneo a 44 cm de la pared.

Altavoces integrados



No es necesario conectar un sistema de sonido, gracias al subwoofer y a los altavoces integrados, con una potencia de salida de 26 W RMS. La experiencia de sonido perfecta e completa con el sistema de sonido Dolby Digital 2.1.

Tecnología LED

El proyector Screeneo utiliza tecnología LED de alta calidad para proyectar tus fotos, películas y mucho más con colores brillantes y una duración de 30.000 horas. Junto con la

innovadora tecnología de proyección a corta distancia, garantiza espectáculo en cualquier momento con solo encenderlo.

Miracast

Suena complicado, pero es muy sencillo. Mientras exploras fotos en tu smartphone o tableta, puedes conectarte inalámbricamente al Screeneo, que reflejará tu pantalla al instante. Todo lo que hagas en tu dispositivo de mano se proyectará inalámbricamente mediante Miracast.

Sintonizador de TDT gratuito

Disfruta aún más con contenidos de canales gratuitos a través del sintonizador de TDT integrado.

Transmite tu música

Utiliza el Screeneo como un sistema de música. Transmite cómodamente la música de tu smartphone o tableta al Screeneo a través de las funciones Bluetooth o DLNA (Digital Living Network Alliance).

Especificaciones

Tecnología/óptica

Relación de aspecto: 4:3 y 16:9

Relación de contraste: 100.000:1

Tecnología de visualización: DLP

Enfoque ajustable: manual

Memoria interna: 4 GB

Corrección trapezoidal

La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30 000 horas

Fuente de luz: LED RGB

Reproductor de MP4

Nivel de ruido: < 25 dB (A)

Sistema operativo: Android 4.2

Resolución: 1280 x 800 píxel

Distancia de la pantalla: 10 - 44 cm

Tamaños de pantalla: 50" - 100"

Índice de alcance: 0,321

Corrección del color de la pared

Tecnología 3D: convierte 2D en 3D, compatible con todos los modos 3D

Modos de proyección: frontal, trasero, techo frontal, techo trasero

Conexión

Conectividad: 1 toma USB estándar frontal, 2 tomas HDMI traseras, 1 toma HDMI frontal, 2 tomas USB estándar traseras, Salida de audio (analógica, digital), Salida de auriculares frontal, Tarjeta SD estándar, VGA, compuesto
Wi-Fi: DLNA, Banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Transmite la música del smartphone o la tableta al Screeneo a través de Bluetooth

Sonido

Altavoz estéreo interno: 2 + subwoofer

RMS: Potencia de salida de 26 vatios

Sistema de sonido: Dolby Digital 2.1

Formatos de audio compatibles: mp3, wav

Estándares de vídeo compatibles

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Sintonizador de TDT (acceso gratuito)

Televisión digital: DVB-T

EPG

Clasificación parental

Reproductor multimedia interno

Formatos de audio compatibles: MP3, WAV

Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formatos de vídeo compatibles: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Dimensiones del embalaje

Empaquetado (An. x Pr. x AL.): 490 x 392 x 317 mm

Sin empaquetar (An. x Pr. x AL.): 339 x 287 x 148 mm

Alimentación

Adaptador de corriente: 90-264 V, 47-63 Hz para UE y RU

Humedad relativa

Funcionamiento: 15-85% HR

Almacenamiento con embalaje: 5-93% HR

Almacenamiento sin embalaje: 15-85% HR

El paquete estándar incluye

2 pilas AAA

Bolsa de transporte

Gafas de 3D con conexión DLP

Cable HDMI

HDP 1590TV

Cable de alimentación

Guía de inicio rápido

Mando a distancia

Guía de usuario: en memoria interna, Internet

Rango de temperatura

Funcionamiento: 5-35 °C

Almacenamiento con embalaje: -25-60 °C

Almacenamiento sin embalaje: 0-45 °C

