

# PHILIPS

## 全高清投影机

### Screeneo

HDP2510



## 获得大幅画面

### Screeneo 全高清投影机

Screeneo 可摆放在距离墙壁几厘米近的位置，在大屏幕上观赏全高清画质的电影和体育赛事。luminAce 引擎具有 2000 色彩流明，色彩更自然，黑色更深，可确保亮丽、清晰的画质。

#### 亮丽画质

- 50 英寸 - 120 英寸 (10 厘米 - 42 厘米/3.94 英寸 - 16.5 英寸距离) 可调屏幕尺寸
- luminAce 引擎具有 2000 色彩流明和 NaturaColor
- Flow Motion 可确保流畅而清晰的投影

#### 卓越音质

- 集成式 Dolby Digital 2.1 扬声器 (带低音扬声器)
- 蓝牙: 播放所有设备中的音乐

#### 各种接口

- 通过 HDMI、USB 或 S/PDIF 光纤接口连接任何设备

# 产品亮点

## 通过蓝牙连接

Screeneo 可通过蓝牙连接（使用 aptX 标准）播放所有设备中的音乐

## 接口：HDMI、USB 和 S/PDIF

通过 HDMI、USB 或 S/PDIF 光纤接口连接蓝光光盘播放器、机顶盒、游戏控制台或其他任何设备

## Flow Motion：流畅而清晰

Flow Motion 可确保获得流畅而清晰的动作场景投影

## Dolby Digital 2.1 扬声器

集成式 Dolby Digital 2.1 扬声器（带低音扬声器），实现丰富且饱满的音质

## luminAce 引擎

luminAce 引擎具有 2000 色彩流明和 NaturaColor，确保亮丽画质

## 可调屏幕尺寸：50 英寸 - 120 英寸

50 英寸 - 120 英寸可调屏幕尺寸，距离墙壁仅有 10 厘米 - 42 厘米/3.94 英寸 - 16.5 英寸

# 规格

## 技术

显示技术: DLP

光源: 飞利浦 UHP Image Life 灯泡  
灯泡型号: 250 瓦

UHP 光源: 持续使用 10000 小时以上

色轮分段: 6 段 (RGBRGB)

对比度: 200000: 1

亮度: 2000 色彩流明

显示色彩: 10.7 亿

分辨率: 1920 x 1080 像素

投影比: 0.21: 1

屏幕尺寸: 50 英寸 - 120 英寸

屏幕距离: 10 厘米 - 42 厘米/3.94 英寸 - 16.5 英寸

梯形失真校正

宽高比: 4:3 和 16:9

投影模式: 前置, 背面投影, 吊顶正面投影, 吊顶背面投影

墙色校正

对焦调节: 电子

3D 技术: 2D 转 3D, 支持所有 3D 模式

图像迟滞时间: 50 毫秒

图像响应时间: < 0.1 毫秒

帧速率: 720 赫兹

噪音级别: 影院模式: < 25 dB(A), 日间模式: < 32 dB(A)

支持的格式/分辨率: PAL (50 赫兹), SECAM (50 赫兹), NTSC (60 赫兹),

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p

## 声音

内置扬声器: 2 + 低音扬声器, 26 瓦输出功率

声音系统: Dolby Digital 2.1

## 连接

蓝牙: 通过蓝牙将音乐从智能手机或平板电脑流式传送到 Screeneo

连接: 2 个背面 HDMI, 1 个侧面 HDMI, VGA, 复合, 1 个标准 USB (背面), 耳机输出 (侧面), 音频输入和输出, AV 输入, S/PDIF 光纤接口, Trigger Out

## 电源

功耗: 运行: 190 至 300 瓦, 关机: < 0.5 瓦

电源: 90 伏 - 264 伏, 47-63 赫兹 (适用于欧盟和英国)

## 物流数据

包装尺寸 (宽x厚x高): 带包装: 408 x 340 x 385 毫米/16.1 x 13.4 x 15.2 英寸; 不带包装: 315.5 x 248.8 x 281.9 毫米/12.42 x 9.8 x 11.1 毫米

重量: 带包装: 10.5 千克/370.4 安士, 不带包装: 8.3 千克/292.8 安士

温度范围: 运行: 5 - 35°C/41 - 95°F

带包装存放: -10 - 60°C/14 - 140°F

不带包装存放: 0 - 45°C/32 - 113°F

相对湿度: 运行: 15 - 85% RH, 带包装存放: 5 - 93% RH, 不带包装存放: 15 - 85% RH

标准包装包括: HDP2510, 遥控器, 快速入门指南, 电源线, 2 节 AAA 电池, 便携袋, 保修卡

